


Viega gyakorlati ismeretek

Előfaltechnika



viega

Viega gyakorlati ismeretek

Előfaltechnika



A Viega gyakorlati ismereteiben használt „Viega” kifejezés a kontextustól függően a Viega csoporthoz tartozó vállalatra vagy a Viega márkára vonatkozik. A Viega csoport egyes társaságai jogilag különálló és független jogalanyok, és mint ilyenek önállóan járnak el. A „Viega” kifejezést ezért nem feltétlenül egy konkrét vállalatra való hivatkozásként kell értelmezni.

A Viega gyakorlati ismeretek hivatkozásokat tartalmaz harmadik felek webhelyeire. A Viega nem vállal felelősséget azok tartalmáért.

A Viega gyakorlati ismeretek a német vagy európai szabványokra és előírásokra (pl. DIN / DVGW / EN) hivatkozik. Ezek más országokra nem kötelezőek, és ott ajánlásként érvényesek. A nemzeti törvények, szabványok és előírások elsőbbséget élveznek.

Minden jog – beleértve a sokszorosítást is – fenntartva.

TARTALOM

Bevezető	9
Jogszabályi és normatív alapok	10
Alkalmazási alapismeretek	11
Előfalrendszerek szerelési módjai	11
Hagyományos szárazépítés Prevista Dry rendszerrel	12
Rendszerleírás	12
Szerelési változatok	12
Szerelés fém könnyűszerkezetes falba	13
Szerelés helyszíni fém könnyűszerkezetes falba válaszfalként	14
Szerelés fa könnyűszerkezetes falba	15
Soros előfalszerelés, félmagas	16
Egyedi előfalelemek, félmagas	17
Sínes előfalszerelés, félmagas, szárazépítésű fal előtt	18
Egyedi elemes előfalszerelés, félmagas, száraz-építésű fal előtt	19
Sarokszerelés	20
Köztes konzol sínrel a falon és a padlón	21
Telepítési példák	22
WC-elem	22
Mosdóelem	32
Vizeldelem	33
Minimális beépítési mélységek a Prevista Dry előfalrendszerrel különböző beépítési helyzetekhez	36
Választék áttekintése	41
Szárazépítés Prevista Dry Plus sínrendszerrel	43
Rendszerleírás	43
Szerelési változatok	44
Félmagas előfal tömör fal és szárazépítésű fal előtt	44
Helyiségmagas előfal tömör fal és szárazépítésű fal előtt	44
Sarokszerelés	46
Telepítési példák – WC-elemek egyedi szerelésben	
Prevista Dry Plus rendszerrel	47
Beépítési mélységek	55
Szerelőszerzőszámok	59
Szerelősín elrendezése	60
Szerelősín felülről történő működtetésnél	60
Választék áttekintése	60

Nedvesépítés Prevista Pure rendszerrel	61
Rendszerleírás	61
Szerelési változatok	61
Blokkok tömör fal előtt	61
Blokkok Prevista Dry Plus sínben (soros szerelés)	62
Szabadon álló szerelés álló konzollal	62
Vakolat alatti öblítőtartály álló WC-vel	63
Választék áttekintése	63
Általános rendszertechnika	64
Vakolat alatti öblítőtartály	64
Rendszerleírás	64
Tulajdonságok/műszaki megjegyzések	65
Lefolyószelep és öblítőáram-fojtó	67
Tisztítás és karbantartás	67
Zuhany-WC csatlakozó	68
Szennyvízcsatlakozás	71
Vízcsatlakozás	71
Csőcsatlakozás Prevista csatlakozóidomokkal	71
Választék áttekintése	71
Tápegység elektromos csatlakozása	72
Beépítés helye	72
Pozicionálás	72
Szerelés	73
Vizelde	75
Beépítési helyzetek	75
Rejtett öblítésműködtető	76
A traversz cseréje	77
WC működtetőlapok	77
Rendszerleírás	77
Lehetséges kombinációk vakolat alatti öblítőtartályokkal	78
Viega Hygiene funkció	79
Beállítási lehetőségek	79
Telepítési példák	80
Szerelési példa LED-es világító kerettel	83
Választék áttekintése	88
Vizelde működtetőlapok	89
Rendszerleírás	89
Lehetséges vizelde kombinációk áttekintése	89
Kombinációk áttekintése a csempével egy síkba beépítendő vizelde beépítőkerethez	89
Infravörös öblítésműködtetők	90
Beállítási lehetőségek	92
Elektromos csatlakozás	92
Választék áttekintése	93

Telepítési és szerelési példák	94
Szárazépítés Prevista Dry/Prevista Dry Plus rendszerekhez	94
Alapelvek	94
Minőségi szintek a szárazépítésben	99
Szigetelés	100
Falikorong Prevista-hoz	103
Rögzítések	105
A falak vagy padlók stabilitása	105
Padlórögzítés	105
Falra szerelés Prevista Dry/Prevista Dry Plus rendszereknél	107
Szerelés meglévő szárazépítésű falra	109
 Akadálymentes szaniter helyiségek	 111
A WC területére vonatkozó előírások	111
A mosdó területére vonatkozó előírások	114
A zuhany és a kád területére vonatkozó előírások	117
 Konzolterhelések	 118
 Terhelési tesztek - Falra akasztott kerámiák terhelései	 120
 Tűzvédelem	 120
 Zajvédelem	 121
 Termékek	 123
Prevista Dry	123
Rendszerleírás	123
Választék áttekintése	123
WC-elemek	123
Mosdóelemek	129
Vizeldelemek	134
Bidéelem	137
Projektelelemek	138
Tartozékok	140
Prevista Dry rögzítőkészlet	142
 Prevista Dry Plus	 146
Rendszerleírás	146
Választék áttekintése	146
Sínrendszer	146
WC modulok	147
Mosdómodulok	148
Vizeldemodul	150
Szerelvénytartó	151

Tartozékok	152
Prevista Dry Plus rögzítőkészlet	156
Prevista Pure	157
Rendszerleírás	157
Választék áttekintése	157
Prevista Pure WC blokkok	157
Prevista Pure mosdó blokk	159
Prevista Pure vizelde vízvezeték szakasz	160
Tartozékok	161
WC/vizelde működtetőlapok	162
WC működtetőlapok	162
Visign for Style	162
Visign for More	164
Elektronikus működtetőlapok érintésmentes öblítés működtetővel	167
Visign for Public	168
Visign for Life	170
Elektronikus tartozékkészlet	172
További tartozékok	173
Vizelde működtetőlapok	181
Visign for Style	181
Visign for More	183
Visign for Public	184
Tartozékok	185
Prevista-csőcsatlakozások	186
Választék áttekintése	186
Falikorong Prevista-hoz	186
Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral	187
Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral	187
Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral	188
Viega Smartpress bővítőelem SC-Contur-ral	189
További információk	190
Konfigurátorok	190
Viega működtetőlap konfigurátor	190
Weblinkek	191
Szójegyzék	192

BEVEZETŐ

Prevista. Az előfaltechnika új generációja.

Az iparág legkiválóbb szakértői által közösen kifejlesztve. Önnel.

A szakemberekkel folytatott intenzív eszmecsere jegyében eltelt több éves fejlesztési szakaszban az előfaltechnika új generációja jött létre. A jól bevált technikát olyan innovációkkal ötvözi, amelyek forradalmasítják a munkafolyamatot, és előremutató válaszokat ad a higiénia, a rugalmasság, a digitalizálás és a tervezés kérdéseire.

Az eredmény az előfaltechnika új generációja, amely nemcsak munkaidőt takarít meg, és nagyobb tervezési és kivitelezési biztonságot garantál, hanem megfelel az iparág minden aktuális követelményének.

A Prevista esetén három rendszer közül választhat, amelyek a piacon évtizedek óta sikeres Viega előfalrendszereinek utódját jelentik:

Prevista rendszer	Alkalmazási területek	Előd
Prevista Dry	Falra szerelés Egyedi szerelés Soros szerelés Könnyűszerkezetes szerelés (fém és fa)	Viegaswift Viega Eco Plus Viega Eco
Prevista Dry Plus	Sínes szerelés	Steptec
Prevista Pure	Nedvesépítés	Viega Mono

Minden Prevista rendszerben azonos öblítőtartályok vannak. A lehető leg-rövidebb időn belül összeállíthat és felszerelhet egy előfalrendszert anélkül, hogy azon kellene aggódnia, hogy melyik alkalmazáshoz melyik öblítőtartály alkalmas és melyik működtetőlap.

JOGSZABÁLYI ÉS NORMATÍV ALAPOK

Alkalmazási terület/megjegyzés	A Németországban érvényes szabálygyűjtemény
Száraz építés	DIN 18183-1
Fa tartószerkezetek	DIN 4103-4
Falazott falak	DIN EN 1996-1-1
Betonfalak	DIN 1045
Akadálymentes szaniter helyiségek	DIN 18040
Védelmi területek	VDE 0100-701
Zajvédelem a magasépítésben	DIN 4109
Zajvédelmi szintek	VDI 4100:2012-10
Konzolterhelések	DIN 4103-1
Tűzvédelem	DIN 4102

ALKALMAZÁSI ALAPISMERETEK

Előfalrendszerek szerelési módjai

Az előfalrendszerek kialakítása a vizesblokkban a hozzá tartozó vízellátó- és szennyvízcsövekkel ma már univerzális szabvány. A vízellátó vezetékek elhelyezésére szolgáló, korábban elterjedt hornyos kialakítás már nem felel meg az elismert műszaki szabályozásnak, és a legtöbb esetben sérti a vonatkozó építési irányelveket. Emellett a modern előfalrendszerek hangszigetelési szempontból is teszteltek és tűzvédelmi megoldásokat is kínálnak.

Száraz építés

A szárazépítésnél alapvetően háromféle szerelési mód létezik:

- Előfalszerelések (részmagas vagy helyiségmagas)
- Szerelőfalak
- Szabadon álló szerelések

Szárazépítésben az előfalelemek tartó funkciót töltenek be. Elnyelnek minden rájuk ható erőt, és továbbítják a környező falazatra vagy könnyűszerkezetes falra. Az előfalelemek akár tömör falak elé, akár fém könnyűszerkezetes (a DIN 18183 szerint) vagy hasonló fa könnyűszerkezetes gipszkarton elé vagy gipszkartonba szerelhetők. Ilyen szerelési elemek a Prevista Dry termékcsaládban találhatók, lásd „Előfalrendszerek szerelési módjai” 11. oldalon.

Lehetőség van arra is, hogy a szárazépítésű falat vagy válaszfalat az előfalrendszerhez tartozó szerelősínekből készítsük el (lásd „Szárazépítés Prevista Dry Plus sínrendszerrel” 43. oldalon). Az összehangolt rendszerelemek sokféle lehetőséget biztosítanak a szerelő számára a követelmények teljesítéséhez.

Nedvesépítés

Nedvesépítési területen a beépítéshez olyan előfalelemeket használnak, melyek részmagasságban vagy helyiségmagasságban vannak kialakítva. Itt maguk a blokkok nem töltenek be alátámasztó funkciót, hanem a "falazattól" függenek. A szárazépítéshez képest a nedvesépítésnek vannak akusztikai hátrányai, így hangszigetelési igény esetén mindig a szárazépítésű rendszereket kell előnyben részesíteni. További információkért lásd: „Nedvesépítés Prevista Pure rendszerrel” 61. oldalon.

Hagyományos szárazépítés Prevista Dry rendszerrel

Rendszerleírás

A Prevista Dry olyan előfalrendszer, amely rugalmasan használható szárazépítési szerelésekhez – a fal előtt, fém vagy fa könnyűszerkezetes falban vagy Viega Prevista Dry Plus sínrendszerrel kombinálva. A rendszert különösen gyors falra szerelhetőség jellemzi, amely minden WC-, mosdó- és vizeledelemnél azonos. A speciális helyszíni követelményekhez ebben a fejezetben a különböző beépítési technikákat ismertetjük, gyakorlati példákkal magyarázzuk és ismertetjük. Hasznos tippeket és információkat is talál a tartozékokról és egyébektől.

Tekintse meg online a *Termékek > Katalógus > Előfalrendszerek/Öblítéstechnika > Prevista Dry* alatt.

Szerelési változatok

A helyszíni könnyűszerkezetes falakat a DIN 18183-1 szabvány szerint kell kivitelezni.




A német Polgári Törvénykönyv szerinti kiírások esetén az itt említett követelményektől el lehet térni.

A VOB-nak megfelelő kiírások esetén WC-, bidé- és mosdószereléseknél UA gipszkartonprofilok alkalmazása van előírva, lásd a DIN 18340 3.7.4. szakaszát (Építési munkák (ATV) általános műszaki szerződési feltételei - száraz-építési munkák).




Szerelés fém könnyűszerkezetes falba

A Prevista Dry elemek a két támasztólábbal a gipszkartonfal helyszíni padlóprofiljában helyezkednek el, és a mellékelt csavarokkal és tiplikkel rögzítik azokat. A támasztólábak gyárilag 50 mm-es padlóprofilra vannak felszerelve. A helyszínen 75 mm-es padlóprofilra alakíthatók az oldalcsavar meglazításával (és a talplemez 90°-os elforgatásával). A Prevista elemek elülső éle egy vonalban van a könnyűszerkezetes gipszkartonfal CW vagy UA gipszkartonprofiljaival.



1. ábra: A talplemez hozzáigazítása 75 mm-es könnyűszerkezetes falhoz a talplemez 90°-os elforgatásával

Szerelés helyszíni fém könnyűszerkezetes falba válaszfalként




2. ábra: Prevista elemek szerelése fém könnyűszerkezetes falba

- 1 A képen látható hátsó fal előtti szigetelés
- 2 UA gipszkartonprofil (50/75 mm) – mosdó és vizelede stb.
- 3 Az elem szintbe szerelése a szerkezet elülső élével
- 4 Prevista Dry mosdóelem
- 5 Kétrétegű burkolat kereskedelemben kapható gipszkarton lapokkal 2 x 12,5 mm vagy 1 x 18 mm gipszkarton burkolólap modell 8570.42/8570.43
- 6 A Prevista Dry elem rögzítése a padlóban
- 7 Prevista Dry WC-elem
- 8 UW profil (50/75 mm)
- 9 UA gipszkartonprofil (50/75 mm) – WC és bidé
- 10 UA gipszkartonprofil rögzítő sarokvas csavarokkal
- 11 CW gipszkartonprofil (50/75 mm)
- 12 A fém könnyűszerkezetes fal megerősítése


A hangáteresztés csökkentése érdekében az előfalat a szárazépítési szabványnak megfelelően le kell választani a szerkezetről.

Szerelés fa könnyűszerkezetes falba

A faváznak meg kell felelnie a „Nem teherhordó belső válaszfalak (fa alépítmény)” DIN 4103-4 szabványának.



3. ábra: A Prevista elem szerelése fa könnyűszerkezetes falba




4. ábra: Prevista elemek szerelése fa könnyűszerkezetes falba keresztrudakkal

A lábakat a fára helyezzük, és a mellékelt csavarral a fapadlóban, a felső traversz alatt pedig a profilkeretben lévő előre fúrt furaton keresztül (Ø 11 mm) mindkét oldalon rögzítjük.

Soros előfalszerelés, félmagas

Soros szerelés esetén az elemek közötti távolság nem haladhatja meg az 50 cm-t. Ha a távolság nagyobb, padlószíneket kell szerelni az elemek közé.




5. ábra: Sínes előfalszerelés, félmagas, sorosan

- 1 Prevista Dry mosdóelem
- 2 Gipszkarton burkolólap 1x 18 mm (modell 8570.42/43) vagy 2 x 12,5 mm
- 3 Az elem lába
- 4 Prevista Dry WC-elem
- 5 Rögzítőkészlet (modell: 8570.49)
- 6 Szerelősín modell 8001 vagy Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401
- 7 Téglafalak a DIN EN-1996-1-1 szerint vagy betonfalak a DIN 1045 szerint

Egyedi előfalelemek, félmagas

A burkolatot a vonatkozó szárazépítési irányelvek vagy a szárazépítő-gyártó előírásai szerint kell kivitelezni.




6. ábra: Egyedi előfalelemek szerelése, félmagas

- 1 Prevista Dry mosdóelem
- 2 Az elem lába
- 3 Prevista Dry WC-elem
- 4 Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- 5 Téglafalak a DIN EN-1996-1-1 szerint vagy betonfalak a DIN 1045 szerint

Sínes előfalszerelés, félmagas, szárazépítésű fal előtt

Soros szerelés esetén az elemek közötti távolság nem haladhatja meg az 50 cm-t. Nagyobb távolságok esetén padlószíneket kell beépíteni az elemek és a konzolok közé. A bemutatott profilok 2,8 m-es helyiségmagasságig érvényesek, 2,8 m-nél nagyobb helyiségmagasságok esetén 75 mm-es beépítési mélységű profilokat kell használni. 75 mm beépítési mélységű profilok alkalmazásakor az UA gipszkartonprofilok alkalmazása mellőzhető.




7. ábra: Sínes előfalszerelés, félmagas, szárazépítésű fal előtt

- 1 Kétrétegű burkolat gipszkarton lappal 2 x 12,5 mm
- 2 Prevista Dry mosdóelem
- 3 Egyrétegű Prevista burkolat 18 mm
- 4 Az elem rögzítése
- 5 Prevista Dry WC-elem
- 6 UW profil (50/75 mm)
- 7 CW gipszkartonprofil (50/75 mm)
- 8 Rögzítőkészlet (modell: 8570.49)
- 9 Szerelősín modell 8001 szigetelő- és elválasztó csíkokkal
- 10 Hátsó fal megerősítése az elem rögzítéséhez keresztben ragasztott többrétegű rétegelt lemezzel (csak WC és bidé) modell 8570.33. Ha a falemezt a helyszínen szerelik fel, akkor úgy kell levágni, hogy a burkolat egy síkban legyen a fallal.
- 11 UA gipszkartonprofil (50/75 mm)

Egyedi elemes előfalszerelés, félmagas, szárazépítésű fal előtt

A burkolatot a vonatkozó szárazépítési irányelvek vagy a szárazépítő-gyártó előírásai szerint kell kivitelezni.




8. ábra: Egyedi előfalelemek szerelése, félmagas, a szárazépítésű fal előtt


- 1 Kétrétegű burkolat gipszkarton lappal 2 x 12,5 mm vagy gipszkarton burkolólap 1 x 18 mm (modell 8570.42/43)
- 2 Prevista Dry mosdóelem
- 3 Prevista Dry WC-elem
- 4 UW profil (50/75 mm)
- 5 CW gipszkartonprofil (50/75 mm)
- 6 Az elem rögzítése rögzítőkészlettel modell 8570.36
- 7 Hátsó fal megerősítése az elem rögzítéséhez keresztben ragasztott többrétegű rétegelt lemezzel (csak WC és bidé) modell 8570.33. Ha a falemezt a helyszínen szerelik fel, akkor úgy kell levágni, hogy a burkolat egy síkban legyen a fallal.
- 8 UA gipszkartonprofil (50/75 mm)

Sarokszerelés

A Prevista elemek sarokba építhetők különféle módszerekkel: akár egyenként a falra, akár egy Prevista Dry Plus rendszer részeként (lásd 46. oldal). A következő képeken a WC-elemmel történő beépítés látható, de a többi Prevista elem sarokba is beépíthető a rögzítőkészlettel (modell 8570.36) a 45°-os szerelőprofilal (modell 8077) kombinálva. Használja a 90°-os szerelőprofil (modell 8076) felső burkolattartóként.



9. ábra: Sarokszerelési beépítési méretek



10. ábra: Sarokszerelési méretek

Közbeső konzol sínrel a falon és a padlón

A közbeső konzolok 500 mm-nél nagyobb távolság esetén előfal kialakítását, vagy az előfalelemek közötti hézagok áthidalását teszik lehetővé. Ennek eredményeként egy összefüggő, félmagas előfal kerül kialakításra, amelybe betáp és szennyvízcsövek szerelhetők be. Ez állandó teret biztosít számukra a fürdőszobában.


A közbeső konzolok összeszerelése az előfalelemek összeszerelésén alapul: elhelyezik, igazítják és rögzítik a padlóhoz és a hátsó falhoz.

A közbeső konzol 820 és 1300 mm közötti magasságokat fed le.



11. ábra: Prevista Dry közbeső konzol 500 mm-nél nagyobb szabad terek áthidalására, modell 8570.48

Példa beépítésre Prevista elemekkel és közbeső konzolokkal:




12. ábra: Előfalas szerelés mosdóelemmel és közbeső konzolokkal

Telepítési példák

WC-elem

Szerelési példa 1

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalán) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval).




13. ábra: WC szerelési példa 1

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiama-gassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
2	Felhajtható kapaszkodó (helyszíni)		

1. táblázat: WC szerelési példa 1 darabjegyzéke

Szerelési példa 2

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval) és kiegészítő távoli WC-öblítésműködtetéssel.




14. ábra: WC szerelési példa 2

Mennyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiamagassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Prevista Visign for Style 23, elektronikus távoli WC öblítésműködtetés	8640.1	773 083
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Alapkészlet (távoli működtetés)	8640.14	789 336
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
2	Felhajtható kapaszkodó (helyszíni)		

2. táblázat: WC szerelési példa 2 darabjegyzéke

Szerelési példa 3

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval), kiegészítő távoli WC-öblítésműködtetéssel és rádióvevővel.




15. ábra: WC szerelési példa 3

Mennyiség	Megnevezés	Modell	Cikk-szám
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiamagassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Prevista Visign for Style 23, elektronikus távoli WC öblítésműködtetés	8640.1	773 083
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Alapkészlet (távoli működtetés)	8640.14	789 336
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
1	Rádiófrekvenciás vevő	8570.58	786 038
2	Felhajtható kapaszkodó (helyszíni)		
1	Öblítésműködtetés rádiójelen keresztül (helyszíni)		

3. táblázat: WC szerelési példa 3 darabjegyzéke

Szerelési példa 4

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval), kiegészítő öblítésműködtetés helyszíni nyomógommbal.




16. ábra: WC szerelési példa 4

Meny- nyiség	Megnevezés	Modell	Cikk- szám
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiamagassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Csatlakozókábel	8570.62	786 007
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
2	Felhajtható kapaszkodó (helyszíni)		
1	Nyomógomb (helyszíni)		

4. táblázat: WC szerelési példa 4 darabjegyzéke

Szerelési példa 5

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval) és kiegészítő rádióvevővel.




17. ábra: WC szerelési példa 5

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiama-gassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Rádiófrekvenciás vevő	8570.58	786 038
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
2	Felhajtható kapaszkodó (helyszíni)		
1	Öblítésműködtetés rádiójelen keresztűl (helyszíni)		

5. táblázat: WC szerelési példa 5 darabjegyzéke

Szerelési példa 6

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval) és kiegészítő rádióvevővel és redundáns feszültségellátással.




18. ábra: WC szerelési példa 6

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikksz.
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiama-gassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Rádiófrekvenciás vevő	8570.58	786 038
1	Redundáns feszültségellátás (6 V-os elemmel)	8570.57	786 021
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
2	Felhajtható kapaszkodó (helyszíni)		
1	Öblítésműködtetés rádiójelen keresztül (helyszíni)		

6. táblázat: WC szerelési példa 6 darabjegyzéke

Szerelési példa 7

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) kézi működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval).




19. ábra: WC szerelési példa 7

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiama-gassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	WC-működtetőlap a következőhöz: Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Csatlakozókábel	8570.55	786 007
2	Felhajtható kapaszkodó (helyszíni)		

7. táblázat: WC szerelési példa 7 darabjegyzéke

Szerelési példa 8

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) kézi működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval) és rádióvevővel.




20. ábra: WC szerelési példa 8

Meny- nyiség	Megnevezés	Modell	Cikk- szám
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiamagassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	WC-működtetőlap a következőhöz: Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Rádiófrekvenciás vevő	8570.58	786 038
2	Felhajtható kapaszkodó (helyszíni)		
1	Öblítésműködtetés rádiójelen keresztül (helyszíni)		

8. táblázat: WC szerelési példa 8 darabjegyzéke

Szerelési példa 9

WC-beépítés kézi működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval). Projektváltózat.




21. ábra: WC szerelési példa 9

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry WC-elem projektváltózat, 1120 mm	8524	771 973
1	Rögzítőkészlet	8180.73	678 630
1	WC-működtetőlap a következőhöz: Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Működtető egység	8580.55	789 312

9. táblázat: WC szerelési példa 9 darabjegyzéke

Szerelési példa 10

WC-beépítés kézi működtetőlappal álló vagy gyermek WC kerámiához.




22. ábra: WC szerelési példa 10

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry WC-elem álló WC-hez vagy gyermek WC-hez	8522.33	772 048
1	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	WC-működtetőlap a következőhöz: Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Álló gyermek WC kerámia, lefolyóív és bilincs (helyszíni)		

10. táblázat: WC szerelési példa 10 darabjegyzéke

Mosdóelem

Akadálymentes mosdóbeépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon).



23. ábra: Akadálymentes mosdóbeépítés szerelési példa


Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry mosdóelem	8536	776 046
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	Vakolat alatti szifon	krómozott	5633.1 553 753
		Fehér	5633.2 553 760
2	Felhajtható kapaszkodó (helyszíni)		

11. táblázat: Akadálymentes mosdóbeépítés darabjegyzéke (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon)

Vizeldeelem

Szerelési példa 1

Vizeldebeépítés kézi működtetőlappal.




24. ábra: Vizelde szerelési példa 1

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry vizeldeelem	8560.32	776 411
1	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	Prevista vizelde működtetőlap Visign for Style 20	8610.2	774 493

12. táblázat: Vizelde szerelési példa 1 darabjegyzéke

Szerelési példa 2
Vizeldebeépítés infravörös működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval).




25. ábra: Vistelde szerelési példa 2

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry vizeldeelem	8560.32	776 411
1	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	Prevista vizelde működtetőlap Visign for More 200	8620.2	774 639

13. táblázat: Vistelde szerelési példa 2 darabjegyzéke

Szerelési példa 3

Vizeldebeépítés rejtett öblítésműködtetéssel (automatikus öblítőrendszer a vizelde kerámia mögött).




26. ábra: Vizelde szerelési példa 3


Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry vizeldeelem	8560.31	776 428
1	Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális	8570.36	776 619
1	Rejtett öblítésműködtető működtető egysége	8560.33	785 956

14. táblázat: Vizelde szerelési példa 3 darabjegyzéke


Minimális beépítési mélységek a Prevista Dry előfalrendszerrel különböző beépítési helyzetekhez



27. ábra: Beépítési mélységek egyedi beépítéshez lásd 15. táblázat



28. ábra: A tömör fal előtti helyiségmagasságú előfal beépítési mélységeit lásd 16. táblázat



29. ábra: Helyiségmagas válaszfalak beépítési mélységei egyoldali szerelvényezés esetén lásd 17. táblázat

Beépítési mélységek félmagas előfalhoz a hátsó falon univerzális Prevista Dry rögzítőkészlettel (modell 8570.36) (lásd 27. ábra)

WC-elemek	Modell	Gyűjtővezeték szigetelés nélkül			minimális előfalmagasság [mm]
		DN50	DN90	DN110	
WC-elem – működtetés előlről	8521		150	170	1120
WC-elem – működtetés előlről	8522		150	170	1120
WC-elem – működtetés előlről	8530		150	170	980
WC-elem – működtetés előlről/felülről	8533		150	170	820
WC-elem – működtetés előlről, állítható magasságú	8521.32		155	170	1120
WC-elem – működtetés előlről, utólagosan állítható magassággal	8522.31		150	170	1120
WC-elem – működtetés előlről, gyermek WC	8522.33		150	170	1120/820
WC-elem – működtetés előlről, akadálymentes, kapaszkodókhoz	8874.9		150	170	1120
WC-elem – működtetés előlről, projektváltozat	8524		140 ^{*)}	160 ^{*)}	1120
Mosdóelemek					
Mosdóelem, állítható magasságú csatlakozások	8535	120	150	170	1120
Mosdóelem, rögzített csatlakozások	8538	120	150	170	1120
Mosdóelem	8535.31	120	150	170	820-980
Mosdóelem – vakolat alatti csatlakozódobozzal	8535.33	120	150	170	1120
Mosdóelem – állítható magasságú	8522.32	140	150	170	1120
Mosdóelem – akadálymentes, egylyukas szerelvénnel	8536	120	150	170	1120
Mosdóelem – akadálymentes, egylyukas szerelvénnel	8536.31	120	150	170	820-980
Mosdóelem – falba süllyesztett vízórával	8537	130	150	170	1120
Mosdóelem – falba süllyesztett vízórával	8537.31	130	150	170	1120
Mosdóelem – falon kívüli szerelvényhez	8540	120	150	170	1300
Mosdóelem – falba épített fali szerelvényhez	8540.31	120	150	170	1300
Mosdóelem – akadálymentes, fali szerelvénnel	8540.32	120	150	170	1300
Falikút elem	8540.33	120	150	170	1300
Mosdóelem – projektváltozat	8539	100 ^{*)}	140 ^{*)}	160 ^{*)}	1120
Vizeldeellemek					
Vizeldeelem	8560.32	120	150	170	1120–1300
Vizeldeelem	8560	120	150	170	1300
Vizeldeelem – szifonszenzor-technikával	8560.31	120	150	170	1120–1300
Bidéelemek					
Bidéelem	8568	120	150	170	1120

^{*)} Prevista Dry rögzítőkészlettel (modell 8180.73)

15. táblázat: Minimális beépítési mélységek X [mm], félmagas előfal, burkolat nélkül – könnyűszerkezetes fal profil nélkül, közvetlenül a hátsó falra

Beépítési mélységek helyiségmagas előfalhoz 50 mm-es könnyűszerkezetes fal profillal Prevista Dry univerzális rögzítőkészlettel (modell 8570.36) (lásd 28. ábra)

WC-elemek	Modell	Gyűjtővezeték szigetelés nélkül		
		DN50	DN90	DN110
WC-elem – működtetés előlről	8521		160	180
WC-elem – működtetés előlről	8522		160	180
WC-elem – működtetés előlről	8530		160	180
WC-elem – működtetés előlről/felülről	8533		160	180
WC-elem – működtetés előlről, állítható magasságú	8521.32		160	180
WC-elem – működtetés előlről, utólagosan állítható magassággal	8522.31		160	180
WC-elem – működtetés előlről, gyermek WC	8522.33		160	180
WC-elem – működtetés előlről, akadálymentes, kapaszkodókhoz	8874.9		160	180
WC-elem – működtetés előlről, projektváltozat	8524		160	180
Mosdóelemek				
Mosdóelem, állítható magasságú csatlakozások	8535	120	160	180
Mosdóelem, rögzített csatlakozások	8538	120	160	180
Mosdóelem	8535.31	120	160	180
Mosdóelem – vakolat alatti csatlakozódobozzal	8535.33	120	160	180
Mosdóelem – állítható magasságú	8522.32	140	160	180
Mosdóelem – akadálymentes, egylyukas szerelvénnel	8536	120	160	180
Mosdóelem – akadálymentes, egylyukas szerelvénnel	8536.31	120	160	180
Mosdóelem – falba süllyesztett vízórával	8537	130	160	180
Mosdóelem – falba süllyesztett vízórával	8537.31	130	160	180
Mosdóelem – falon kívüli szerelvényhez	8540	120	160	180
Mosdóelem – falba épített fali szerelvényhez	8540.31	120	160	180
Mosdóelem – akadálymentes, fali szerelvénnel	8540.32	120	160	180
Falikút elem	8540.33	120	160	180
Mosdóelem – projektváltozat	8539	120 ¹⁾	160 ¹⁾	180 ¹⁾
Vizeldeelemek				
Vizeldeelem	8560.32	120	160	180
Vizeldeelem	8560	120	160	180
Vizeldeelem – szifonszenzor-technikával	8560.31	120	160	180
Bidéelemek				
Bidéelem	8568	120	160	180

¹⁾ Prevista Dry univerzális rögzítőkészlettel (modell 8180.73)


16. táblázat: Minimális beépítési mélység X [mm], helyiségmagas előfal, burkolat nélkül – az 50 mm-es könnyűszerkezetű fal profilban

Helyiségmagas válaszfalak beépítési mélységei helyszíni 50 mm-es könnyűszerkezetes fal profilban egyoldali szerelvényezés esetén (lásd 29. ábra)

WC-elemek	Modell	Gyűjtővezeték szigetelés nélkül		
		DN50	DN90	DN110
WC-elem – működtetés előlről	8521		210	230
WC-elem – működtetés előlről	8522		210	230
WC-elem – működtetés előlről	8530		210	230
WC-elem – működtetés előlről/felülről	8533		210	230
WC-elem – működtetés előlről, állítható magasságú	8521.32		210	230
WC-elem – működtetés előlről, utólagosan állítható magassággal	8522.31		210	230
WC-elem – működtetés előlről, gyermek WC	8522.33		210	230
WC-elem – működtetés előlről, akadálymentes, kapaszkodóhoz	8874.9		210	230
WC-elem – működtetés előlről, projektváltozat	8524		210	230
Mosdóelemek				
Mosdóelem, állítható magasságú csatlakozások	8535	165	210	230
Mosdóelem, rögzített csatlakozások	8538	165	210	230
Mosdóelem	8535.31	165	210	230
Mosdóelem – vakolat alatti csatlakozódobozzal	8535.33	165	210	230
Mosdóelem – állítható magasságú	8522.32	165	210	230
Mosdóelem – akadálymentes, egylyukas szerelvény-nyel	8536	165	210	230
Mosdóelem – akadálymentes, egylyukas szerelvény-nyel	8536.31	165	210	230
Mosdóelem – falba süllyesztett vízórával	8537	165	210	230
Mosdóelem – falba süllyesztett vízórával	8537.31	165	210	230
Mosdóelem – falon kívüli szerelvényhez	8540	165	210	230
Mosdóelem – falba épített fali szerelvényhez	8540.31	165	210	230
Mosdóelem – akadálymentes, fali szerelvénnel	8540.32	165	210	230
Falikút elem	8540.33	165	210	230
Mosdóelem – projektváltozat	8539	165	210	230
Vizeldeellemek				
Vizeldeelem	8560.32	165	210	230
Vizeldeelem	8560	165	210	230
Vizeldeelem – szifonszenzor-technikával	8560.31	165	210	230
Bidéelemek				
Bidéelem	8568	165	210	230

17. táblázat: Minimális beépítési mélység X [mm], helyiségmagas válaszfal, burkolat nélkül – az 50 mm-es könnyűszerkezetű falban, egyoldali szerelvényezés, szigetelés nélkül

**Minimális beépítési mélységek helyiségmagasságú válaszfalban lévő
Prevista Dry elemekhez 50 mm-es könnyűszerkezetes fal profilban,
DN110 gyűjtővezeték**



30. ábra: Minimális beépítési mélységek helyiségmagasságú válaszfalban lévő Prevista Dry elemekhez

		WC-elem működtetés előlről	WC-elem működtetés előlről	Mosdóe- lem állítható magasságú csatlakozások	Vizeldeelem	Bidéelem
	Modell	8521	8522	8535	8560.32	8568
WC-elem működtetés előlről	8521	310 ^{*)}	310 ^{*)}	230	230	230
WC-elem működtetés előlről	8522	310 ^{*)}	310 ^{*)}	230	230	230
Mosdóelem állítható magasságú csatlakozások	8535	230	230	230	230	230
Vizeldeelem	8560.32	230	230	230	230	230
Bidéelem	8568	230	230	230	230	230

^{*)} kettős könyökidommal 285 mm

18. táblázat: Minimális beépítési mélység X [mm], helyiségmagas válaszfal, burkolat nél-
kül – az 50 mm-es könnyűszerkezetű falban, kétoldali burkolás, DN 110 gyűjtővezeték,
szigetelés nélkül

Választék áttekintése

WC-elemek

Modell	Védőcső zuhany-WC csatlakozáshoz	Tégla falak	Beton falak	Prevista Dry Plus előfalas szerkezetek	Fém könnyűszerkezetes falak	Építési magasság [mm]	Rögzítési méret WC kerámia = 180 mm	Rögzítési méret WC kerámia = 180 mm vagy 230 mm	A kerámia magasságát a szerelő a nyersépítéskor 330-390 mm-re állíthatja	A szaniter tárgy magassága utólagosan állítható a szerelő által	Álló WC-hez vagy gyermek WC-hez
8521	✓	✓	✓	✓	✓	1120		✓	✓		
8522	✓	✓	✓	✓	✓	1120		✓			
8522.31		✓	✓	✓	✓	1120		✓		✓	
8522.33		✓	✓	✓	✓	1120					✓
8524		✓	✓		✓	1120	✓				
8530	✓	✓	✓	✓	✓	980		✓			
8533	✓	✓	✓	✓	✓	820		✓			

19. táblázat: Termékösszehasonlítás Prevista Dry WC-elemek

Vizeldelemek

Modell	Építési magasság	vizelde-kerámiákhoz szórófejjel	rejtett öblítés-működtetés-hez	vizelde-kerámiákhoz szórófej nélkül
8560	1300 mm Teleszkópos vízcsatlakozás			✓
8560.31	1120–1300 mm	✓	✓	
8560.32	1120–1300 mm	✓		

20. táblázat: Termékösszehasonlítás vizeldelemek

Mosdóelemek

Modell	Téglafalak	Betonfalak	Prevista Dry Plus előfalas szerkezetek	Fém könnyűszerkezetes falak	Építési magasság [mm]	vakolat alatti csatlakozódobozal	Tartó a vakolat alatti szifonhoz	Vakolat alatti vízóra-ház	Fix csatlakozók	Falon kívüli csaptelephez	Vakolat alatti fali szerelvényhez	Mozgássérült kiviteli mosdóhoz fali szerelvénnel	Falikúthoz
8535	✓	✓	✓	✓	1120								
8535.31	✓	✓	✓	✓	820–980								
8535.33	✓	✓	✓	✓	1120	✓							
8536	✓	✓	✓	✓	1120		✓						
8536.31	✓	✓	✓	✓	820–980		✓						
8537	✓	✓	✓	✓	1120			✓					
8537.31	✓	✓	✓	✓	1120			✓					
8538	✓	✓	✓	✓	1120				✓				
8539	✓	✓		✓	1120				✓				
8540	✓	✓	✓	✓	1300					✓			
8540.31	✓	✓	✓	✓	1300						✓		
8540.32	✓	✓	✓	✓	1300							✓	
8540.33	✓	✓	✓	✓	1300								✓

21. táblázat: Termékösszehasonlítás Prevista Dry mosdóelemek

A kiválasztott termékekkel kapcsolatos további termékinformációkért lásd „Prevista Dry“ 123. oldalon.

Szárazépítés Prevista Dry Plus sínrendszerrel

Rendszerleírás

A Prevista Dry Plus sínrendszer nagyfokú tervezési szabadságot és gyors telepítést tesz lehetővé. A Prevista Dry elemek (kivétel: projektelemelek) sínek és síncsatlakozók hozzáadásával is használhatók a Prevista Dry Plus rendszerben. A rendszer modulokat és szerelvénytartókat is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy az összetett és igényes elő- és válaszfalszerkezetek könnyen megvalósíthatók.

Tekintse meg online a *Termékek > Katalógus > Előfalrendszerek/Öblítéstechnika > Prevista Dry Plus* alatt.




Használja a Prevista online konfigurátort a kiválasztás segítéséhez, amely elkészíti a csatlakozáshoz szükséges anyagkigyűjtést, és megfelelő szerelési rajzokat és kiírási szövegeket ad ki. A Prevista Dry Plus konfigurátorral kapcsolatos további információkért lásd „Rendszerleírás” 12. oldalon.




Szerelési változatok

Félmagas előfal tömör fal és szárazépítésű fal előtt




31. ábra: A félmagas előfal beépítési méretei

Helyiségmagas előfal tömör fal és szárazépítésű fal előtt




32. ábra: A helyiségmagas előfal beépítési méretei

Válaszfal



33. ábra: Beépítési méretek válaszfalhoz és helyiségmagas térelválasztóhoz


Szabadon álló fal




34. ábra: Beépítési méretek szabadon álló fal

Sarokszerelés

A Prevista elemek sarokba építhetők, ha a fürdőszoba kialakítása ezt megkívánja. Különböző módszerek állnak rendelkezésre itt, akár egyedi falraszereléssel (lásd 20. oldal), akár Prevista Dry Plus rendszerhálózatban. A következő képeken a WC-elemmel történő beépítés látható, de a többi Prevista elemet is lehet sarokba beépíteni.



35. ábra: Sarokszerelési beépítési méretek Prevista Dry Plus rendszerrel




36. ábra: Sarokszerelési méretek Prevista Dry Plus rendszerrel

Telepítési példák – WC-elemek egyedi szerelésben Prevista Dry Plus rendszerrel

Szerelési példa 1

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalán) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval).




37. ábra: Szerelési példa 1

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
x	Prevista Dry Plus szerelősín	8401	471 781
x	Prevista Dry Plus sínösszekötő	8410	471 798
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiama-gassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 480
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
2	Felhajtható kapaszkodó helyszíni		

22. táblázat: Prevista Dry Plus szerelési példa 1 darabjegyzéke

Szerelési példa 2

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval) és kiegészítő távoli WC-öblítésműködtetéssel.




38. ábra: Szerelési példa 2

Mennyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
x	Prevista Dry-Plus szerelősín	8401	471 781
x	Prevista Dry Plus sínösszekötő	8410	471 798
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiama-gassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 480
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Prevista Visign for Style 23, elektro-nikus távoli WC öblítésműködtetés	8640.1	773 083
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Alapkészlet (távoli működtetés)	8640.14	789 336
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
2	Felhajtható kapaszkodó helyszíni		

23. táblázat: Prevista Dry Plus szerelési példa 2 darabjegyzéke

Szerelési példa 3

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval), kiegészítő távoli WC-öblítésműködtetéssel és rádióvevővel.




39. ábra: Szerelési példa 3

Mennyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
x	Prevista Dry Plus szerelősín	8401	471 781
x	Prevista Dry Plus sínösszekötő	8410	471 798
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiama-gassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodóhoz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodóhoz, 1120 mm	8570.32	776 480
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Prevista Visign for Style 23, elektronikus távoli WC öblítésműködtetés	8640.1	773 083
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Alapkészlet (távoli működtetés)	8640.14	789 336
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
1	Rádiófrekvenciás vevő	8570.58	786 038
2	Felhajtható kapaszkodó helyszíni		
1	Öblítésműködtetés rádiójelen keresztül, helyszíni		

24. táblázat: Prevista Dry Plus szerelési példa 3 darabjegyzéke

Szerelési példa 4

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval), kiegészítő külső öblítésműködtetés helyszíni nyomógombbal.




40. ábra: Szerelési példa 4

Mennyi- ség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
x	Prevista Dry-Plus szerelősín	8401	471 781
x	Prevista Dry Plus sínösszekötő	8410	471 798
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiamagassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhöz, 1120 mm	8570.32	776 480
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Csatlakozókábel	8570.55	786 007
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
2	Felhajtható kapaszkodó helyszíni		
1	Nyomógomb helyszíni		

25. táblázat: Prevista Dry Plus szerelési példa 4 darabjegyzéke

Szerelési példa 5

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval) és kiegészítő rádióvevővel.




41. ábra: Szerelési példa 5

Mennyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
x	Prevista Dry Plus szerelősín	8401	471 781
x	Prevista Dry Plus sínösszekötő	8410	471 798
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiama-gassággal, 1120 mm	8521	771 997
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Prevista Dry rögzítőelem felhajtható kapaszkodókhoz, 1120 mm	8570.32	776 480
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Rádiófrekvenciás vevő	8570.58	786 038
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
2	Felhajtható kapaszkodó helyszíni		
1	Öblítésműködtetés rádiójelen keresztül, helyszíni		

26. táblázat: Prevista Dry Plus szerelési példa 5 darabjegyzéke

Szerelési példa 6

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) elektronikus működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval) és kiegészítő rádióvevővel és redundáns feszültségellátással.




42. ábra: Szerelési példa 6

Mennyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
x	Prevista Dry Plus szerelősín	8401	471 781
x	Prevista Dry Plus sínösszekötő	8410	471 798
1	Prevista Dry WC-elem felhajtható kapaszkodókhoz	8874.9	793 074
1	Prevista Visign for Style 25, szenzitív WC működtetőlapok	8615.1	774 356
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Rádiófrekvenciás vevő	8570.58	786 038
1	Redundáns feszültségellátás (6 V-os elemmel)	8570.57	786 021
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
2	Felhajtható kapaszkodó helyszíni		
1	Öblítésműködtetés rádiójelen keresztül, helyszíni		

27. táblázat: Prevista Dry Plus szerelési példa 6 darabjegyzéke

Szerelési példa 7

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) kézi működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval).




43. ábra: Szerelési példa 7

Mennyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
x	Prevista Dry Plus szerelősín	8401	471 781
x	Prevista Dry Plus sínösszekötő	8410	471 798
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiamagassággal, 1120 mm	8521	771 997
2	Prevista Dry rétegelt falemez	8570.33	776 503
1	Prevista Dry Plus rögzítőkészlet	8570.49	785 925
1	WC-működtetőlap a következőhöz: Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
2	Felhajtható kapaszkodó helyszíni		

28. táblázat: Prevista Dry Plus szerelési példa 7 darabjegyzéke

Szerelési példa 8

Akadálymentes WC-beépítés (támasztó/felhajtható kapaszkodók mindkét oldalon) kézi működtetőlappal (Viega Hygiene funkcióval) és rádióvevővel.



44. ábra: Szerelési példa 8


Mennyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
x	Prevista Dry Plus szerelősín	8401	471 781
x	Prevista Dry Plus sínösszekötő	8410	471 798
1	Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozással, állítható kerámiama-gassággal, 1120 mm	8521	771 997
2	Prevista Dry rétegelt falemez	8570.33	776 503
1	Prevista Dry Plus rögzítőkészlet	8570.49	785 925
1	WC-működtetőlap a következőhöz: Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Elágazódoboz	8570.62	786 274
1	Rádiófrekvenciás vevő	8570.58	786 038
2	Felhajtható kapaszkodó helyszíni		

29. táblázat: Prevista Dry Plus szerelési példa 8 darabjegyzéke


Beépítési mélységek

A következő táblázatok különböző elő- és válaszfalakat sorolnak fel, egyik vagy mindkét oldalról burkolva. Minden méret DN100-as gyűjtővezetéken alapul.

- T₁: félmagas előfal hátsó fali csatlakozással
- T₂: félmagas térelválasztó, szabadon álló, egyoldali szerelvényezés
- T₃: helyiségmagasságú válaszfal az egyik oldalon rögzített, kétoldali szerelvényezés
- T₄: helyiségmagasságú válaszfal mindkét oldalon rögzítve, kétoldali szerelvényezés



45. ábra: Félmagas előfal



46. ábra: Válaszfal

	Modell	Cikk-szám	H standard [mm]	T1 min. [mm]	T2 min. [mm]	T3 helyiség-magas min. [mm]	T4 helyiség-magas min. [mm]
WC	8522	771 980	1120	150	240	210	210
	8521	771 997	1120	150	240	210	210
	8521.32	772 024	1120	215	240	300	300
	8522.31	772 031	1120	200	240	260	260
	8522.33	772 048	1120	150	240	210	210
	8530	772 000	980	150	240	210	210
	8533	772 017	820	150	240	210	210
Mosdó	8540	776 220	1300	145	240	165	145
	8540.31	776 237	1300	145	240	165	145
	8540.33	776 039	1300	145	240	165	145
	8535	776 183	1120	145	240	165	145
	8536	776 046	1120	145	240	165	145
	8535.33	776 776 776 206	1120	145	240	165	145
	8535.32	776 213	1120	145	240	165	145
	8535.31	776 190	820–980	145	240	165	145
	8536.31	776 251	820–980	145	240	165	145
	8537	776 268	1120	145	240	165	145
	8537.31	776 275	1120	145	240	165	145
	8538	789 329	1120	145	240	165	145
	8540.33	776 282	1300	145	240	165	145
Vizelde	8560	776 404	1300	145	240	165	145
	8560.32	776 411	1120–1300	145	240	165	145
	8560.31	776 428	1120–1300	145	240	165	145
Bidé	8568	776 442	1120	145	240	210	145

30. táblázat: Beépítési mélységek Prevista Dry elemekhez

Kétoldali szerelvényezés, félmagas térelválasztó esetén, T2 min.

Minden adat a szerelési falmélységekre vonatkozik, burkolat és csempe nélkül.

	Modell	Art.-Nr.	Bauhöhe H	WC	Waschtisch	Urinal	Bidet	Armaturenträger				
WC	8522	771 980	1120	300*	-	-	300*	776 398				
	8521	771 997						776 381				
	8530	772 000	980	300*	-			776 558				
	8533	772 017	820	-				776 374				
	8540	776 220						776 367				
Waschtisch	8540.31	776 237	1300	-	240	240	-	240				
	8540.32	776 039										
	8540.33	776 282										
	8537	776 268										
	8537.31	776 275						240				
	8538	789 329										
	8535	776 183	1120	280	-	240	240					
	8536	776 046										
	8535.33	776 206										
	8535.32	776 213										
	8535.31	776 190	820-980	-	280	-	240		-			
	8536.31	776 251										
	8545	776 299	-	280	-	240	240	240				
	8545.31	776 305										
	8545.32	776 312										
	Urinal	8560	776 404	1300	-	240	240	-				
		8560.32	776 411	1120-1300	240	-	240	240				
		8560.31	776 428									
		8565	776 435	-	240	240	240	240				
8568		776 442	1120	300	-	240	240					
Armaturen- träger	8555	776 329	-		240			240				
	8555.31	776 336										
	8555.32	776 343										
	8555.33	776 350										
	8555.34	776 367										
	8555.38	776 374										
	8558	776 558										
	8555.35	776 381										
	8555.36	776 398										

* mit WC-Doppelbogen 285 mm

Kétoldali szerelvényezés, helyiségmagas válaszfal esetén, T3 min./T4 min.

Minden adat a szerelési falmélységekre vonatkozik, burkolat és csempe nélkül.

	Modell	Art.-Nr.	Bauhöhe H	WC	Waschtisch	Urinal	Bidet	Armaturenträger
WC	8522	771 980	1120	300*	-		776 442	776 398
	8521	771 997					280	776 381
	8530	772 000	980	-	300*		240	776 558
	8540	776 220						776 374
Waschtisch	8540.31	776 237	1300	-				776 367
	8540.32	776 039						776 350
	8540.33	776 282						776 343
	8537	776 268						776 336
	8537.31	776 275		240				776 329
	8538	789 329						
	8535	776 183	1120					
	8536	776 046		280	-			
	8535.33	776 206						
	8535.32	776 213						
Urinal	8560	776 404	1120-1300	280				
	8560.32	776 411						
	8560.31	776 428						
	8565	776 435	-	220				
Bidet	8568	776 442	1120	280	240			
	8555	776 329						
Armaturen- träger	8555.31	776 336						
	8555.32	776 343						
	8555.33	776 350						
	8555.34	776 367	-	220				
	8555.38	776 374						
	8558	776 558						
	8555.35	776 381						
	8555.36	776 398						

* mit WC-Doppelbogen 285 mm

Szerelőszerszámok

Szerelőszerszámok Prevista Dry Plus előfal építéséhez

- Sínvágó modell 8420
 - a szerelősín sorjamentes lerövidítéséhez és lyukasztásához
- Imbuszkulcs (szükség esetén T-markolatú) 5 mm
 - a Prevista Dry Plus sínösszekötők és a Prevista Dry Plus párhuzamos csatlakozó meghúzásához (3 m²-től a teljes Prevista Dry Plus készlethez tartozik)
- Hatszögletű dugókulcsbetét 13 mm
 - a Prevista Dry elemekben lévő traverzek beállításához és az elemek támasztólábainak állításához
- Csillagkulcs 17 mm/19 mm (alternatívaként szintén fordítható dupla racsnis 10/13 és 17/19 csillagkulcs)
 - az egyes modulok beállításához a Prevista Dry Plus sínrendszerben
- Ütvefúró fúrószárral
- Dekopírfűrész
- Vágókés
- Gipszkarton gyalu
 - a burkolólapok élettöréséhez
- Koronafúró


További szerszámok:

- Vízmérték (esetleg mágnessel) 150 cm és 40 cm
- Akkumulátoros csavarbehajtó

Szerelősin elrendezése

Az előfalszerelés esetén egy Prevista elemmel szabadon választhatja meg, hogy a szerelősin az elem felett fusson, vagy a szerelősin oldalt érintse az elemet. Ebben az esetben rögzítőkészletet (modell 8570.49) kell használni. Ennek előnye, hogy a félmagas előfallal az építési magasság 40 mm-rel csökken.


Példa: a Prevista Dry elem (modell 8522) magassága 1120 mm. A fenti folyamatos sínnel 1160 mm-es méret + burkolat és falburkolat érhető el. A rögzítőkészlettel az 1120 mm-es összmagasság tartható (+ burkolat és falburkolat).



47. ábra: Modell 8522 (építési magasság 1120 mm) folyamatos sínnel

Szerelősin felülről történő működtetésnél

A Prevista Dry Plus rögzítőkészletet (modell 8570.49) kell használni alacsony, félmagas, fal 820 mm magas WC-elem (modell 8533) és felülről történő működtetés esetén. Felülről történő működtetéskor a szerelősin nem haladhat át a szerelőnyílás előtt.



48. ábra: Modell 8533 felülről történő működtetés esetén: folyamatos szerelősin nem lehetséges

Választék áttekintése

A termékinformációkért lásd „Prevista Dry Plus“ 146. oldalon.

Nedvesépítés Prevista Pure rendszerrel

Rendszerleírás


A Prevista Pure előfalas blokkokat a nedves építés követelményeihez fejlesztették ki, és egyedi beépítés esetén nagyfokú rugalmasságot kínálnak. 820 mm és 1077 mm építési magasságú változatokban érhető el. A WC blokkon kívül vizezde, mosdó és bidé blokkok is kaphatók.

Tekintse meg online a *Termékek > Katalógus > Előfalrendszerek/Öblítéstechnika > Prevista Pure* alatt.



Szerelési változatok

Blokkok tömör fal előtt



49. ábra: Teljes felépítés Prevista Pure blokkok tömör fal előtt




MEGJEGYZÉS!

A 400 kg-ig terjedő terhelés engedélyezéséhez a WC blokk alját habarccsal fel kell tölteni és alá kell támasztani (lásd 50. ábra).




50. ábra: Töltse fel a WC blokk alját habarccsal.

Blokkok Prevista Dry Plus sínben (soros szerelés)



51. ábra: Teljes felépítés Prevista Pure blokkok Prevista Dry Plus sínben (soros) sínösszekötővel (modell 8410)

Szabadon álló szerelés álló konzollal



52. ábra: Szabadon álló szerelés álló konzollal modell 8570.54

Az álló konzollal kapcsolatos további információkért lásd: 161. oldal.

Vakolat alatti öblítőtartály álló WC-vel



53. ábra: Teljes felépítés Prevista Pure öblítőtartály modell 8502 álló WC-vel kombinálva

Választék áttekintése

A nedves blokkokra vonatkozó termékinformációkat lásd „Prevista Pure“ 157. oldalon.

Általános rendszertechnika

Vakolat alatti öblítőtartály

Rendszerleírás

A 2019-es gyártási évtől származó új Viega vakolat alatti öblítőtartályokat minden Prevista előfalrendszerben alkalmazzák, szárazépítésben (Prevista Dry), valamint nedves építésben (Prevista Pure).

- Építési magasságok 82 cm, 98 cm és 112 cm
- Építési magasság 82 cm felülről vagy előlről történő működtetés esetén (3L öblítőtartály)
- Építési magasság 98 cm és 112 cm előlről történő működtetés esetén (3H öblítőtartály)
- A Viega 2H és 2L vakolat alatti öblítőtartályok utódja (2007-2019)
- 2019 májusától gyártott minden új Viega működtetőlaphoz használható (Prevista)

Az alkatrészek színének jelentése:

Az öblítőtartályban lévő, kézzel összeszerelhető, mozgatható, állítható alkatrészek sárga színűek. Ez azt jelenti, hogy egy pillantással láthatja, mely alkatrészek összeszereléséhez nincs szükség szerszámr.

Szerszám nélküli öblítőtartály kezelés:

Az új Prevista működési koncepció előnyei különösen az új lefolyószelepen mutatkoznak meg. A nagy és kis öblítési mennyiséget két sárga csúszkával lehet beállítani, az öblítési áramlást egy öblítőáram-fojtón keresztül lehet beállítani. Ha a töltő- vagy lefolyószelep javítást igényel, a kereskedelembe kaphatóak cserealkatrészek.

	Viega vakolat alatti öblítőtartály 3H	Viega vakolat alatti öblítőtartály 3L
Prevista Dry WC-elem, H 1120, modell 8521	✓	
Prevista Dry WC-elem, H 1120, modell 8522	✓	
Prevista Dry WC-elem, H 980, modell 8530	✓	
Prevista Dry WC-elem, H 820, modell 8533		✓
Prevista Dry WC-elem, H 1120, modell 8521.31	✓	
Prevista Dry WC-elem, H 1120, modell 8522.31	✓	
Prevista Dry WC-elem, H 1120, modell 8522.33	✓	
Prevista Pure WC blokk, H 1077 modell 8512	✓	
Prevista Pure WC blokk, H 820 modell 8516		✓
Prevista Pure WC blokk, H 1077 modell 8512.31	✓	

31. táblázat: Viega 3H és 3L vakolat alatti öblítőtartályok Prevista Dry WC-elemekben és Prevista Pure WC blokkokban


Tulajdonságok/műszaki megjegyzések

Az új Viega vakolat alatti öblítőtartály víztartalma 7,5 l.

Kétmenyesítéses öblítési technológiával szállítjuk.

Az öblítési mennyiségek egyénileg állíthatók:

Előszerelt vízcsatlakozás	R $\frac{1}{2}$	
Kis öblítési mennyiség	Gyári beállítás	kb. 3 l
	Beállítási tartomány	kb. 2–4 l
Nagy öblítési mennyiség	Gyári beállítás	kb. 6 l
	Beállítási tartomány	kb. 3,5–7,5 l Skálabeosztás: 3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5



54. ábra: Vakolat alatti öblítőtartályok áttekintése

1 Töltőszelep

Szerszám nélkül beszerelhető és kiszerelhető.

2 Lefolyószelep

Szerszám nélkül beszerelhető és kiszerelhető.

3 Zuhany-WC csatlakozó

A Prevista Dry WC-elemek csatlakozási lehetőséget kínálnak a szabványos zuhanyzó WC-khez. A zuhany-WC csatlakozókészlet opcionálisan rendelhető.

4 Rugalmas öblítőáram-fojtó

Lehetővé teszi az optimális öblítési áramlás beállítását az összes WC-kerámiához a beállítógyűrű állításával. Öt fokozat lehetővé teszi a kereskedelem-ben kapható WC-kerámiával való összehangolást.

5 Öblítőtartály fúvott technológiával

Az új Prevista öblítőtartály fúvott technológiával készül. Ily módon maximális szivárgásmentesség és megbízható, hosszú távú minőség érhető el az egyes alkatrészek összeszerelése nélkül.


6 Működtetőlapok

A Prevista rendszerhez készült minden új WC működtetőlap használható és cserélhető.

7 Vízcsatlakozás


A rugalmas Viega vízcsatlakozás lehetővé teszi a csatlakozást bármilyen csővezetékrendszerhez, például Prevista csőcsatlakozásokkal Raxofix-hez. A csatlakozás felülről vagy hátulról is megvalósítható. Az alacsony, vakolat alatti öblítőtartálynál (3L) a vízcsatlakozás balról történik.

Lefolyószelep és öblítőáram-fojtó



55. ábra: Áttekintés Prevista lefolyószelep

- 1 A két kar előrehajtása lerövidíti a lefolyószelepet, és megkönnyíti a karbantartáshoz való eltávolítását
- 2 Csúszka a kis, 2-4 literes öblítési mennyiség beállításához
- 3 Csúszka a nagy 3,5 és 7,5 literes öblítési mennyiség beállításához (3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5)
- 4 Beépített öblítőáram-fojtó, öt fokozatban állítható:




56. ábra: Öblítőáram-fojtó – öblítési mennyiség csökkentése

Tisztítás és karbantartás


A vakolat alatti öblítőtartály folyamatos mechanikai, kémiai és fizikai terhelésnek van kitéve. Az alkatrészeket ezért szükség szerint meg kell tisztítani, a lefolyó- és töltőszelep tömítéseit pedig ki kell cserélni. Nagy vízkeménységű területeken vagy régiókban a kalcium- vagy magnézium-sók megnövekedett koncentrációja miatt vízkőlerakódások keletkezhetnek a töltő- és lefolyószelepeken.

Zuhany-WC csatlakozó

A legtöbb Prevista Dry WC-elemhez zuhany-WC csatlakoztatható. A zuhany-WC csatlakozó tömlője a csatlakozókészlettel (modell 8570.63) egy előszerelt védőcsövön keresztül vezethető az öblítőtartály sarokszelepétől a megfelelő zuhany-WC csatlakozási pontjáig. Ez azt jelenti, hogy a helyszínen nincs szükség külön vezeték kiépítésére és lezárásokra.



57. ábra: Zuhany-WC csatlakozás Prevista Dry elemeknél



58. ábra: Zuhany-WC csatlakozás: védőcső

A zuhany-WC működtetéséhez hálózati csatlakozásnak kell rendelkezésre állnia (lásd „Tápegység elektromos csatlakozása” 72. oldalon). Ez elhelyezhető például a WC kerámiája mögé, de más elérhető helyen is (álmeny-nyezetben hosszabbító kábelrel, süllyesztett dobozok stb.).

A zuhany-WC-vel csatlakozás létesíthető a csatlakozókészlet (modell 8570.63) segítségével (980-/1120-mm-es WC-elemekkel vagy 820-mm-es WC-elemekkel szerelhető változatokban). Ha a zuhany-WC-n már van egy kellően hosszú flexibilis tömlő a beépítéshez, a Viega flexibilis tömlő nélküli készletet ajánl (modell 8580.66).




59. ábra: Csatlakozókészlet, modell 8570.63

Modell	Cikkszám	WC-elem építési magasság	QR-kód
8570.63	787 707	820 mm	
	786 670	980–1120 mm	
8580.66	803 384		


32. táblázat: Áttekintés csatlakozókészlet modell 8570.63

A zuhany-WC gyártó által megadott vízcsatlakozáshoz a megfelelő falátvezetővel lehet csatlakozni. A flexibilis tömlő először a védődugó mélyedésébe kerül, majd a WC-elem védőcsövén keresztül az öblítőtartályba.




60. ábra: Zuhany-WC csatlakozókészlet: flexibilis tömlő átvezetése

Magában az öblítőtartályban a sarokszelep és a töltőszelep között meglévő flexibilis tömlőt a csatlakozó T-idomra cserélik. A csatlakozó T-idom a sarokszelephez, a töltőszelephez és a flexibilis tömlőhöz csatlakozik a zuhany-WC-hez. A sarokszelepet leszerelés előtt el kell zárni.



61. ábra: Flexibilis tömlő cseréje csatlakozó T-idommal

A szerkezetépítés után a nagy védődugó lehetővé teszi, hogy a burkolat és a csempe kihagyja a zuhany-WC csatlakoztatásához szükséges területet.



62. ábra: Burkolat és csempe védődugóval




A kompatibilis zuhany-WC-k aktuális listája a következő címen található:

<https://www.viega.de/de/produkte/Katalog/Vorwand-Spueltechnik/Previs-ta-Dry/WC-Elemente.html>

Szennyvízcsatlakozás

A lefolyóív 3 fokozatban állítható, fokozatonkénti mélységbeállítás 20 mm. A kívánt mélység beállítása után a lefolyóívet a konzollal rögzítjük.



63. ábra: 3-fokozatú mélységállítás a lefolyóívben

Vízcsatlakozás

Csőcsatlakozás Prevista csatlakozóidomokkal

Az előregyártott Raxofix csővezetékrendszerhez a Viega Prevista előfalrendszer gyorsan és szerszám nélkül csatlakoztatható új csatlakozási technológia segítségével. Az átmenet egyszerűen és utólag állítható.

Az elzáró berendezés csőcsatlakozása minden Prevista vakolat alatti WC öblítőtartálnál és vízede öblítőrendszernél összhangban van a Raxofix csővezetékrendszerrel. A megfelelő présidom egy tömítőelem segítségével záródik a szerelvény bedugós csavarzatában, és fém hollandi anyával szerszám nélkül csatlakoztatható. Mivel így nincs szükség a helyszíni tömítésre is, a telepítés különösen időtakarékos és higiénikus.

Röviden a jellemzőkről:


- Szerszám nélküli csőcsatlakozás (időtakarékos)
- Minden komponens robusztus fém kivitelben
- Magas szivárgás elleni védelem a szükségtelen kötések elkerülésével a falszerkezetben (hosszú falú panel modell 8055.2)
- Lehetséges a vezetékek áthurkolása
- A Raxofix rendszerrel összehangolt csatlakozás ugyanazokat a zeta értékeket kínálja, mint a hagyományos Viega Smartpress présidomok, lásd „Prevista-csőcsatlakozások” 186. oldalon.

Választék áttekintése

Lásd: „Prevista-csőcsatlakozások” 186. oldalon.

Tápegység elektromos csatlakozása

Beépítés helye




64. ábra: Védelmi területek

A VDE 0100-701 szabvány szerint a tápegység felszerelése a zuhanyzó- és fürdőhelyiségek 0. és 1. védelmi területén nem megengedett.

A Viega azt javasolja, hogy a hálózati tápegységet a 0-2 védelmi területeken kívülre szerelje be.


Pozicionálás

A tápcsatlakozó a WC kerámia mögötti területen helyezhető el. Innen a kábel a zuhany-WC csatlakozójának védőcsövén keresztül a vakolat alatti öblítő-tartályba vezethető. A WC kerámia mögötti rész a megnövelt építési dugó miatt nyitva marad, így szükség esetén a tápegység cserélhető.




65. ábra: A WC kerámia mögött elhelyezett tápegység

Szerelés




66. ábra: Áramellátás áthelyezése



67. ábra: A tápegység kábelének átvezetése a védőcsőn

A tápegység beépíthető akár két hosszabbítókábelrel modell 8352.690 (hosszúság 2 m), például álmennyezetbe. A tápegység és a működtetőlap közötti kábel így maximum 4-5 m-rel meghosszabbítható. Ebben az esetben a Viega azt javasolja, hogy a kábelt a két gyári csatlakozónyílás valamelyikén keresztül vezesse be az öblítőtartályba.



68. ábra: Hálózati tápegység telepítése álmennyezetbe



69. ábra: Hosszabbítókábel modell 8352.690

A következő WC működtetőlapok helyszíni tápcsatlakozást igényelnek. Ennek a tápcsatlakozónak elérhetőnek kell lennie, ha szükséges (például a tápegység cseréje miatt).


- Visign for Style 25, 8615.1 modell
- Visign for More 201, 8621.1 modell
- Visign for More 202, 8622.1 modell
- Visign for More 204, 8624.1 modell
- Visign for More 205, 8625.1 modell
- Visign for Public 12, 8635.1 modell
- Távoli öblítésműködtetés Visign for Style 23, modell 8640.1
- Távoli öblítésműködtetés Visign for More 200, modell 8641.1

Vizelde

Beépítési helyzetek

Ha infravörös elektronikát kell beépíteni a vizeldébe, a következő szabályozást kell betartani:


Minimális távolság a szemközti falaktól



70. ábra: Minimális távolság a szemközti falaktól

- A szemben lévő faltól mért minimális távolság 1000 mm kell legyen.
- Ha a magassfényű falburkolatok (polírozott csempék, tükrök stb.) egymás felé néznek, akkor a minimális távolság 1500 mm.

Minimális távolság a szemközti vizeldéktől



71. ábra: Minimális távolság a szemközti vizeldéktől

- A szemben lévő, infravörös érzékelővel ellátott vizeldéktől mért minimális távolság 1500 mm kell legyen.

Rejtett öblítésműködtető

A rejtett öblítésműködtető lehetővé teszi az öblítések működtetését működtető vagy fedőlemez nélkül. Ez megvédi a vandalizmustól a közterületeken.

A nagy tervezési szabadságnak köszönhetően a rejtett öblítésműködtető magánterületeken is használható.

A vizelde szifonjában található érzékelő regisztrálja a használat során fellépő áramlási és hőmérsékleti változásokat, és automatikusan elindítja az öblítést. A kellemetlen szagok elkerülése érdekében a rendszer érzékeli, ha a vízszint túl alacsony a szifonban, és feltölti azt egy öblítéssel.

A rejtett öblítésműködtető nagy időközönként is használható. A nagy igénybevétel ellenére vizet takarítanak meg: az öblítőprogram felismeri a lánc használatot, és automatikusan háromról egy literre csökkenti az öblítési mennyiséget. Ezenkívül az automatikus öblítésműködtetés hatékonyan percenként egyre korlátozódik.

A rejtett öblítésműködtető Viega Hygiene funkcióval is rendelkezik. Ha 24 órán belül nem történik öblítés (használaton kívül), az öblítés automatikusan elindul.

A reed kontaktus segítségével rendszerdiagnózis végezhető és az öblítési paraméterek változtathatók, ha például a szifon eltömődik, az öblítés blokkolódik.



72. ábra: Prevista Dry vizeldelem rejtett öblítésműködtető (modell 8560.31)



73. ábra: Szállítási terjedelem rejtett öblítésműködtető (modell 8560.33)



A vizeldelemről további információkért lásd 135. oldal.

A traversz cseréje

A modell 8560.31 és a modell 8560.32 vízeldeelemeknél (lásd „Vizeldeelemek” 134. oldalon) az elemkeretben lévő traverszek felcserélhetők. Ennek az az előnye, hogy az elem különböző vízelde-kerámia csatlakozási méretekhez igazítható.

A traverszek gyorskioldókkal vannak rögzítve, amelyeket ki kell nyitni. A kar 90°-kal történő elforgatása után a gyorskioldó eltávolítható. A cserélendő travers meglazításához mindkét oldalon ki kell nyitni és el kell távolítani a gyorskioldó bilincseket. A travers visszahelyezéséhez a fent leírt pontokat fordított sorrendben kell végrehajtani.

Ezen túlmenően lehetőség van a travers 180°-os elforgatására is, hogy további méreteket lehessen beállítani. Az eltávolítás és az újratelepítés ugyanezen elv szerint történik.

WC működtetőlapok

Rendszerleírás

Modelltől függően a Prevista WC működtetőlapok manuálisan, elektronikus vagy érintés nélkül aktiválhatók. Az elektronikus működtetőlapok teljes felszereléséhez szükséges az elektronikus tartozékkészlet (modell 8655.11), amelyen keresztül a meghajtó egység DIP kapcsolója az öblítési mennyiség beállítására szolgál (lásd 79. oldal). Ezenkívül külső jeladók (vezetékes vagy rádióvevők) csatlakoztathatók az elektronikus működtetőlapokhoz. Lásd online: *Termékek > Katalog > Vorwand-/Spültechnik > Működtetőlapok/Tartozékok*.



A megfelelő működtetőlap meghatározásához a Viega egy működtetőlap-konfigurátort kínál. További információkért lásd „Viega működtetőlap konfigurátor” 190. oldalon.



Lehetséges kombinációk vakolat alatti öblítőtartályokkal

A Viega új, vakolat alatti öblítőtartályai segítségével a 2019-es évtől gyártott összes Viega WC működtetőlap használható, lásd

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530/8521.32/ 8522.31/8522.33/8524	8533 ¹⁾	8533 ²⁾
S3 Prevista Pure	8502/8512/8512.31	8516 ¹⁾	8516 ²⁾
Visign for Life 5 8601.1	✓	✓	✓
Visign for Life 6 8602.1	✓	✓	✓
Visign for Style 20 8610.1	✓	✓	✓
Visign for Style 21 8611.1	✓	✓	✓
Visign for Style 23 8613.1	✓	✓	✓
Visign for Style 24 8614.1	✓	✓	✓
Visign for More 200 8620.1	✓	✓	
Visign for More 201 8621.1	✓	✓	✓
Visign for More 202 8622.1	✓	✓	
Visign for More 204 8624.1	✓	✓	✓
Visign for Style 25 szenzitív 8615.1	✓	✓	✓
Visign for More 205 szenzitív 8625.1	✓	✓	
Visign for Public 10 8630.1	✓	✓	✓
Visign for Public 11 8631.1	✓	✓	✓
Visign for Public 12 8635.1	✓	✓	

¹⁾ Működtetés előlről

²⁾ Működtetés felülről

33. táblázat: Kombinációs lehetőségek működtetőlapok Prevista Dry WC-elemekkel

Viega Hygiene funkció


Az ivóvízminőség megőrzésének támogatása érdekében a Viega a higiéniai koncepcióval a megfelelő megoldást kínálja az üzemzavarokkal küzdő épületekhez (pl. iskolák vagy szállodák), sor- és körvezetékes beépítések formájában, elektronikus működtetőlapokkal kombinálva. Ha a WC-t meghatározott ideig nem öblítették le, a működtetőlap elektronikus vezérlése felismeri, hogy az ivóvíz nem került átöblítésre, és leöblíti a WC-t. Ezzel elkerülhető a stagnálás és támogatja a tervezett működést.

- Beállítható időintervallumok: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h.
- Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A paraméterek beállítása az elektronikus meghajtó egység DIP kapcsolójával történik, lásd 74. ábra.

Beállítási lehetőségek

Az elektronikus öblítés működtetéséhez az elektronikus tartozékkészlet (modell 8655.11) elektronikus működtetőlappal együtt szükséges. A motoregységet a védőpanel mechanikus blokkjára kell helyezni. Ezenkívül az öblítési mennyiség és a Viega Hygiene funkció a meghajtóegységen beállítható.



- A Az öblítési mennyiség beállítása
- B A Viega Hygiene funkció intervalluma
- C A Viega Hygiene funkció öblítési mennyiségének beállítása
- 0 DIP kapcsoló pozíciója: KI
- 1 DIP kapcsoló pozíciója: BE

74. ábra: DIP kapcsoló kiosztása elektronikus tartozékkészlet (modell 8655.11)



Az öblítőtartályban található lefolyószelepen kell beállítani a legkisebb lehetséges kis öblítési mennyiséget.

Az elektromos csatlakozással kapcsolatos információkat lásd 72. oldal.


További termékinformációkért lásd „Elektronikus tartozékkészlet” 172. oldalon.



Telepítési példák

A WC működtetőlapok különféle öblítési műveletekkel kombinálhatók. Például a működtetések következő kombinációi valósíthatók meg:

1. példa: Kézi WC működtetőlap Visign for More 200 kombinálva elektronikus távoli WC öblítésműködtetéssel Visign for More 200




75. ábra: Kézi öblítésműködtetésű WC működtetőlap Visign for More 200 kombinálva távoli WC öblítésműködtetéssel Visign for More 200

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	WC működtetőlap Visign for More 200	8620.1	773 571
1	Távoli WC öblítésműködtetés Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952

34. táblázat: Öblítésműködtetés szerelési példa 1 darabjegyzéke

2. példa: Elektronikus WC működtetőlap Visign for More 201 kombinálva elektronikus távoli WC öblítésműködtetéssel Visign for More 200




76. ábra: Elektronikus öblítésműködtetésű WC működtetőlap Visign for More 201 kombinálva távoli WC öblítésműködtetéssel Visign for More 200

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	WC működtetőlap Visign for More 201	8621.1	773 502
1	Távoli WC öblítésműködtetés Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691

35. táblázat: Öblítésműködtetés szerelési példa 2 darabjegyzéke

3. példa: Elektronikus WC működtetőlap Visign for More 202 kombinálva elektronikus távoli WC öblítésműködtetéssel Visign for More 200 és helyszíni rádiós működtetéssel (pl. Hewi)




77. ábra: Elektronikus öblítésműködtetésű WC működtetőlap Visign for More 202 kombinálva rádiós működtetéssel (pl. Hewi)

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	WC működtetőlap Visign for More 202	8622.1	773 458
1	Távoli WC öblítésműködtetés Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Rádiófrekvenciás vevő	8570.58	786 038
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	Bővítőkábel-adapter	8580.49	787 691
1	Helyszíni rádiós működtetés (pl. Hewi)		

36. táblázat: Öblítésműködtetés szerelési példa 3 darabjegyzéke

Szerelési példa LED-es világító kerettel

A Visign for More 201 (modell 8621.1) és a Visign for More 204 (modell 8624.1) elektronikus WC működtetőlapok LED-es világítású beépítőkeretbe szerelhetők. A beépítőkeretben lévő LED világít a tájékozódás érdekében, amikor közelednek hozzá.




78. ábra: Kombinációs lehetőségek elektronikus működtetőlapok LED-es világító kerettel

Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	WC működtetőlap Visign for More 201	8621.1	773 502
	WC működtetőlap Visign for More 204	8624.1	773 663
1	Elektronikus tartozékkészlet	8655.11	783 952
1	WC beépítőkeret LED világítással hosszabbító kábel adapterrel	8650.1	775 803

37. táblázat: Szerelési példa LED-es beépítőkerettel darabjegyzék


Rádióvevő/külső öblítésműködtetés kézi működtetőlapoknál

Külső öblítésműködtetés: Prevista vakolat alatti öblítőtartályok kívülről is működtethetők (pl. záróérintkezővel vagy fénysorompó segítségével). Minden Viega vakolat alatti öblítőtartályhoz rendelkezésre áll egy megfelelő csatlakozókábel (modell 8570.55). A csatlakozókábel felszereléséhez az elektronikus tartozékkészlet (modell 8655.11) és a kézi WC működtetőlap szükséges.



79. ábra: Külső öblítésműködtetés kézi WC működtetőlapoknál

Rádióvevő: Prevista vakolat alatti öblítőtartályok öblítésműködtetéssel is kioldhatók, például egy kapaszkodón. Minden Prevista vakolat alatti öblítő-tartályhoz megfelelő rádióvevő áll rendelkezésre (modell 8570.58). A rádióvevő felszereléséhez az elektronikus tartozékkészlet (modell 8655.11) és a kézi WC működtetőlap szükséges.




80. ábra: Rádióvevő kézi WC működtetőlapoknál


Rádióvevő/külső öblítésműködtetés elektronikus működtetőlapoknál

Rádióvevő: Az elektronikus működtetőlappal együtt az elektronikus tartozékkészleten (modell 8655.11) kívül szükség van a hosszabbítókábel adapterre (modell 8580.49) és a rádióvevőre (modell 8570.58) a helyszíni rádiókioldással.

Külső öblítésműködtetés: Az elektronikus működtetőlappal együtt az elektronikus tartozékkészleten (modell 8655.11) kívül szükség van a hosszabbítókábel adapterre (modell 8580.49) és a csatlakozókábelre (modell 8570.55) is, amely tartalmazza a reteszelő funkciójú, helyszíni szabványos gombot.



81. ábra: Külső öblítésműködtetés elektronikus WC működtetőlapoknál



82. ábra: Rádióvevő elektronikus WC működtetőlapoknál

Választék áttekintése

Terméknév	Modell	Anyag: műanyag	Anyag: fém	Anyag: üveg	Működtetés előlről	Működtetés felülről	kézi öblítés	elektronikus öblítés	érintésmentes öblítés	csavarozható	Hygiene funkció
Visign for Style 20	8610.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 21	8611.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 23	8613.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 24	8614.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 25 szenzitív	8615.1	✓			✓	✓		✓	✓		✓
Visign for More 200	8620.1		✓	✓	✓		✓				
Visign for More 201	8621.1		✓		✓	✓		✓			✓
Visign for More 202	8622.1		✓		✓			✓			✓
Visign for More 204	8624.1		✓		✓	✓		✓			✓
Visign for More 205 szenzitív	8625.1			✓	✓			✓	✓		✓
Visign for Public 10	8630.1		✓		✓	✓	✓			✓	
Visign for Public 11	8631.1		✓		✓	✓	✓			✓	
Visign for Public 12	8635.1		✓		✓			✓	✓	✓	✓

38. táblázat: Választék áttekintése WC működtetőlapok

További termékinformációkért lásd „WC működtetőlapok“ 162. oldalon.

Vízeldé működtetőlapok

Rendszerleírás

Modelltől függően a Prevista vízeldé működtetőlapok manuálisan, elektronikusan vagy érintés nélkül aktiválhatók. Az érintésmentes működtetésű modelleknel a paramétertartomány, az öblítés időtartama, a higiénikus öblítés és az „érzékelő előtti burkolat” a működtetőlap hátulján található DIP kapcsolókkal állítható be (lásd 92. oldal).

A megfelelő működtetőlap meghatározásához a Viega online egy működtetőlap-konfigurátort kínál. További információkért lásd „Viega működtetőlap konfigurátor” 190. oldalon.



Lehetséges vízeldé kombinációk áttekintése

Kombinációk áttekintése vízeldéelemek működtetőlapokkal

	Vízeldé működtetőlap (modell)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Vízeldéelem						
Dry						
8560.32	✓	✓	✓	✓ ^{*)}	✓	✓ ^{*)}
8560	✓	✓	✓	✓ ^{*)}	✓	✓ ^{*)}
8560.31						
Pure						
8566	✓	✓	✓	✓	✓	✓

^{*)} Elemtartó alkalmazása lehetséges (modell 8580.33)

39. táblázat: Kombinációk áttekintése vízeldéelemek működtetőlapokkal

Kombinációk áttekintése a csempével egy síkba beépítendő vízeldé beépítőkerethez

	Vízeldé működtetőlap (modell)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Vízeldéelem						
Dry						
8560.32	✓	✓		✓		
8560	✓	✓		✓		
8560.31						
Pure						
8566						

40. táblázat: Kombinációk áttekintése vízeldé beépítőkerethez csempével egy síkba, modell 8651.2


További termékinformációkért lásd „Vízeldé működtetőlapok” 181. oldalon.

Infravörös öblítésműködtetők


A vizeldék érintésmentes öblítése magas szintű higiéniát biztosít használat közben – ezért gyakran ez az első választás a nyilvános szaniter helyiségekben. A Viega automatikus kioldó elektronikája a higiéniai öblítések beállítását is lehetővé teszi a használat megszakadása esetén. Ugyanakkor ezekkel a kioldásokkal csökkenteni lehet a vízfogyasztást, és így védeni a környezetet. Ehhez két különböző változat érhető el.

Az érintésmentes infravörös kioldó különösen alkalmas nyilvános és félig nyilvános helyekre.

Egyesíti a kényelmet a higiéniával: A fedőlemez mögött található érzékelő érintés nélkül érzékeli a használatot, és automatikusan elindítja az öblítést. A vizelde fedelének felhajtása nem vezet meghibásodáshoz. Az öblítési folyamat csak akkor indul el, ha a felhasználó eltávolodik a vizeldétől. Az öblítési mennyiség és az érzékelési terület az adott felhasználáshoz állítható. Az infravörös működtetőlapok alkalmasak a Prevista Dry vizeldeelemekhez modell 8560.32 és 8560, valamint a Revista Pure vizelde-vízcsatlakozáshoz modell 8566.



Az öblítés elindításához egy személynek legalább 8 másodpercig az infravörös érzékelő érzékelési tartományában kell lennie.




Ha a személy ezen idő után elhagyja az érzékelési területet, az öblítés automatikusan megtörténik. A beállítástól függően az öblítési idő 2 és 15 másodperc között van.



Az öblítés manuálisan is elindítható, ha a kezét az érzékelő elé tartja.

Az IR szem nagyon érzékeny. A nagyon fényvisszaverő vagy fekete textíliák hibás öblítéseket okozhatnak.

Beállítási lehetőségek



83. ábra: DIP kapcsoló kiosztása hátoldalt a vizele működtetőlapokon

A Hatótávolság

B Öblítési időtartam

C „Az érzékelő előtti burkolat”

D Higiénia öblítés

0 DIP kapcsoló pozíciója: KI


1 DIP kapcsoló pozíciója: BE




A beállítási lehetőségekkel kapcsolatos további információk az interneten található a vizele működtetőlapok használati utasításában (lásd a QR-kódot).

Elektromos csatlakozás

Az elektromos csatlakozás a vizele-vízcsatlakozás műanyag házában lévő átvezető segítségével történik. Mind a csatlakozókapcsok, mind a tápegység elhelyezhető a ház belsejében. Opcionális elemtartó rekesz (modell 8580.33) is használható. Ez az elemtartó rekesz is elhelyezhető a házban. Az elektromos csatlakoztatást szakképzett szakembernek kell elvégeznie.



84. ábra: Pozícióséma (elhelyezés a vakolat alatti dobozban)



85. ábra: Az elektromos csatlakozás kapcsolási rajza

- 1 Mágnesszelep
- 2 Vízeldé működtetőlap, Prevista
- 3 Hálózati tápegység

Választék áttekintése

Terméknév	Modell	Anyag: műanyag	Anyag: fém	Anyag: üveg	Anyag: fa	kézi öblítés	érintésmentes infravörös öblítésműködtetés	csavarozható
Visign for Style 20	8610.2	✓				✓		
Visign for Style 21	8611.2	✓				✓		
Visign for Style 23	8613.2	✓				✓		
Visign for More 200 infravörös öblítésműködtetés	8620.2	✓		✓	✓		✓	
Visign for Public 11	8631.2		✓			✓		✓
Visign for Public 12	8635.2		✓				✓	✓

41. táblázat: Választék áttekintése vízeldé működtetőlapok

További termékinformációkért lásd „Vízeldé működtetőlapok” 181. oldalon.

Telepítési és szerelési példák

Szárazépítés Prevista Dry/Prevista Dry Plus rendszerekhez

Alapelvek

A Prevista burkolat GKFI panel. GKFI:

- Gipszkarton
- Tűzvédelem (F30)
- Impregnált (nedvesség ellen impregnált mag és karton)

A rendkívül stabil gipszkarton lap a behelyezett üvegszál szövetnek köszönhetően nagy hajlítózilárdságot is elér.


Vágás és fúrás

A WC-beépítéshez szükséges Prevista GKFI burkolólapok (modell 8570.40 és 8570.41) előre gyártottak, hogy illeszkedjenek a be- és elfolyó csatlakozáshoz. Csak a működtetőlap nyílását és a rés paneleket, a térelválasztókat és a helyiségmagassággal kapcsolatos beépítéseket kell a helyszínen méretre vágni.


A GKFI burkolólapok teljes alátámasztása az elemek és konzolok profiljaiban, valamint a 650 mm-es középtávolsági szabály azt eredményezi, hogy a Prevista esetében elegendő az egyrétegű burkolat 18 mm-es burkolatvastagsággal.

Az összes többi elem burkolólapjai az építkezésen megkapják a megfelelő furatokat vagy kivágásokat.


130 cm és 200 cm hosszú és 60 cm széles burkolólapok kaphatók (modell 8570.42 és 8570.43).




86. ábra: Gipszkarton-késsel vágja le a kartont az előlő oldalon.




87. ábra: Törje el a gipszkarton lapot a vágás mentén.




88. ábra: Vágja át a kartont a hátoldalon.



89. ábra: A szűrőfűrészsel különösen tiszta vágásokat lehet elérni.



90. ábra: Vágja ki a mélyedéseket reszelővel vagy szűrőfűrészsel.




91. ábra: A mélyedéseket üreges kornafűrővel, nagyobb átmérőnél dekopírfűrészsel készítse el.


Burkolólapok csempe alépítményként

- A GKFI burkolólap vágott széleit mélyalapozóval kezeljük.
- Rögzítse a burkolólapokat az elemhez önmetsző csavarokkal, kb. 18 cm-es csavartávolsággal. Süllyessze be a csavarokat, nem nyúlhatnak ki a burkolólapból.

A GKFI burkolólapok és a fal vagy a mennyezet között kb. 1 cm rés legyen. A burkolólapokat ugyanígy rögzítik a közbenső/végkonzolokhoz és egyéb rendszerelemekhez. A fal és a mennyezet csatlakozását tartósan rugalmas, gombaölő hézaganyaggal töltse ki.




92. ábra: Burkolólap mosdóelemen




93. ábra: Csavartávolság ~ 180 mm

Vágja le a burkolólapot a kívánt mélységre, helyezze egy síkban az előlap elejére, jobbra és balra, majd rögzítse.

A GKFI burkolólapok és csavarfejek illesztési területén lévő repedéseket ki kell tölteni vagy le kell glettelni.




94. ábra: A falcsatlakozás fugázása tartósan rugalmas, gombaölő fugázóanyaggal


95. ábra: A fennmaradó hézagok kitöltése (kb. 300 g/m²)

A burkolólapok rögzítése nem csempézett falakhoz

A GKFI lapokat elvileg a fent említett szerelési lépésekkel megegyező módon szerelik fel. Annak elkerülése érdekében, hogy a gipszkarton csavarok átüssenek a vakolaton vagy a tapétán, és a tapéta vagy vakolat megfelelő aládolgozása érdekében a megfelelő illesztési területeket és csavarfejeket a felülettel egy szintben kell kitölteni töltőanyaggal (pl. Viega glettelő massa modell 8480). Ebben az esetben nem szükséges az illesztéseket mélyalapozóval kezelni. Annak érdekében, hogy elegendő glettelő masszát lehessen felvinni a lapok illesztéseibe, rögzítés előtt minden vágott élt 45°-ban a panelvastagság feléig ki kell alakítani. Statikai és higiéniai okokból szanitertárgyakat csak csempézett felületre szabad felszerelni.



96. ábra: Leélezés 45°-ra



97. ábra: Töltse fel az összes illesztést és csavarfejet a felülettel egy szintben glettelő masszával (pl. Viega glettelő massa modell 8480). Ekkor nincs szükség fugaszalagra.

GKFI burkolólapok

Nedvességnek kitett helyiségekben, például magánhasználatú fürdőszobákban, a nedvességfelvétel ellen impregnált gipszkarton burkolólapokat kell használni. A Viega a következő változatokban szállítja a Prevista gipszkarton burkolólapokat:


- Kivágás nélkül: modell 8570.42 és modell 8570.43 – 1300 x 600 x 18 mm és 2000 x 600 x 18 mm
- Modell 8570.40 kivágással Prevista Dry WC-elemhez modell 8521, 8522 és 8530–1300 x 600 x 18 mm
- Modell 8570.41 kivágással Prevista Dry WC-elemhez modell 8533–1300 x 600 x 18 mm

A telepítési zajok átvitelének elkerülése érdekében a csöveket a Prevista Dry Plus csőtartó készlettel modell 8417 kell telepíteni.

A Viega előfalelemek és modulokat hangszigetelő rögzítőelemekkel szállítjuk a nyírófalakhoz, amelyeket természetesen érdemes használni.


Ha a Viega falak felületeit a német Gipszipari Szövetség 2. adatlapjának 1. minőségi fokozata szerint csempézhetővé kívánjuk tenni, megfelelő töltőanyagot kell használni, pl. Viega glettelő massa modell 8480.

Tartósan rugalmas, gombaölő hézaganyaggal tömítse a fugákat a szerkezetre.



98. ábra: Az éleket 45°-ban élezze le.

Kisebb terhek rögzítése rétegelt falemezen



- 1 GKFI burkolólap
- 2 Önmetsző csavarok
- 3 Rétegelt falemez, modell 8570.33
- 4 GKFI burkolólap

99. ábra: Rétegelt falemez rögzítési alaphoz a GKFI burkolat mögött



MEGJEGYZÉS!

Ez a fajta rögzítés csak kis terhekhez alkalmas, például törölközőtartók, papírtekercs-tartók stb.

Minőségi szintek a szárazépítésben

1. minőségi szint (Q 1)

A Q 1 az optikai (dekorációs) követelményeket nem támasztó felületek legegyszerűbb kitöltésének felel meg. Ez egy alapglettelés. Ez az 1. minőségi fokozat például csempék vagy egyéb kerámia burkolatok felhordására alkalmas.

2. minőségi szint (Q 2)

A Q 2 szerinti glettelés megfelel a korábbi szabványos glettelésnek. Az alapglettelés (Q 1) után a kötéseket, csavarfejeket, belső és külső sarkokat, csatlakozásokat addig kell beállítani, amíg a táblafelületre való sima átmenetet nem érjük el. A Q 2 minőségi szint eléréséhez be kell tartani a szükséges száradási időket.

A 2. minőségi szint alkalmas a következőkre:

- közepes és durva szerkezetű falburkolatok, pl. érdes felületű tapéta
- matt töltőfestékek/bevonatok (pl. diszperziós festékek), amelyeket kézzel – báránybőr- vagy texturált hengerrel – hordnak fel
- Fedővakolat 1 mm-es szemcsemérettől

3. minőségi szint (Q 3)

A Q 3 egy speciális glettelőanyag a feltöltött felülettel szembeni megnövekedett igényekhez. Ennek megfelelően az alap- és szabványos glettelésen (Q 1 és Q 2) túl további munkalépésekre van szükség. A 3. minőségi szint eléréséhez a karton felületét egyszer át kell simítani, majd éles szélű simítókanállal le kell kaparni a pórusok lezárása érdekében. A munkamenetek között be kell tartani a szükséges száradási időket.

A 3. minőségi szint alkalmas a következőkre:

- finom szerkezetű festékek és bevonatok
- Fedővakolat legfeljebb 1 mm szemcseméretig

4. minőségi szint (Q 4)

A Q 4 megfelel a legmagasabb követelményeknek a glettelte felülettel szemben. Ehhez a teljes felületet le kell glettelni vagy takarni teljes terjedelmében. A Q 4 minőségi szint eléréséhez be kell tartani a szükséges száradási időket.

A 4. minőségi szint alkalmas a következőkre:

- sima/texturált, fényes falburkolatok, például fém vagy vinil tapéta
- Lazúrok vagy festékek/bevonatok közepes fényűig
- Stukkó lustro vagy más kiváló minőségű glettelési technikák


Szigetelés

A német szövetségi tartományok építési szabályzata előírja, hogy az épületeket és az alkatrészeket védeni kell az átnedvesedéstől.

Vízbehatolási osztály	Vízbehatolás
W0-I	Csekély: Fröccsenő víznek nem gyakran kitett felületek.
W1-I	Mérsékelt: Fröccsenő víznek gyakran kitett felületek, ill. használati víznek nem gyakran kitett felületek, a felgyűlő víz okozta súlyosbító hatás nélkül.
W2-I	Magas: Fröccsenő víznek és/vagy használati víznek gyakran kitett felületek, elsősorban a padlón, az időnként felgyűlő víz okozta súlyosbító hatás mellett.
W3-I	Nagyon magas: Fröccsenő víznek és/vagy használati víznek és/vagy az intenzív tisztítási eljárásokból származó víznek nagyon gyakran, ill. hosszan tartóan kitett felületek, a felgyűlő víz okozta súlyosbító hatás mellett.

42. táblázat: Új igénybevételi osztályok a DIN 18534 szabvány (Beltéri szigetelés) szerint

A vízellátó és szennyvízcsövek burkolatban lévő átvezetéseit és a szerelvények csatlakozását a terület igénybevételétől függően (vízterheléses/nem vízterheléses) speciális tömítéssel kell ellátni.



100. ábra: Mérsékelt (1) és magas (2) vízbehatolású felületek ábrázolási példája

- 1 Csekély vízbehatolású felület (W0-I)
- 2 Mérsékelt vízbehatolású felület (W1-I)
- 3 Magas vízbehatolású felület (W2-I)

1. terület (W0-I):


Víznek csekély mértékben kitett felületek – a mosdók, WC-k, bidék és vizeledék feletti falfelületekre vonatkozik. Itt elegendő, ha a csővezetékek és szerelvények átvezetéseit az "Átvezetések és vágott szélek szigetelése" pontban leírtak szerint tömítik.

2. terület (W1-I):

Víznek mérsékelten kitett felületek – az otthoni zuhanyzók és fürdőkádak feletti falfelületekre vonatkozik. Itt a DIN 18534-1 szerinti szigetelés szükséges, amennyiben az aljzat érzékeny a nedvességre, ill. amennyiben a használati víz bejuthat a nedvességre nem érzékeny aljzatokra pl. a hőszigetelő rétegen keresztül.

3. terület (W2-I):

Víznek nagymértékben kitett felületek – az otthoni zuhanyzókra és fürdőkádakra vonatkozik. Víznek kitett felületeknél a nem nyomó víz elleni felületszigetelés szükséges. Ezenkívül a sarok-, fal-, padló- és mennyezeti csatlakozásokat a burkolónak megfelelő tömítőszalaggal (PCI vagy Rigips) megbízhatóan le kell zárnia a felülettömítési munkák során. A csővezetékek és szerelvények áttöréseit az "Áttörések és vágott szélek szigetelése" szakasz szerint kell tömíteni.




101. ábra: Padlóhézag tömítése tömítőszalaggal

4. terület (W3-I):

Víznek nagyon erősen kitett felületeket, így a nyilvános fürdő és zuhanyzó területeket pl. az úszómedencéket, tornatermeket, kórházakat és nagynyomású mosóval folyamatosan tisztított rendszereket az otthon 2. területétől elkülönítetten kell figyelembe venni. A felületszigetelést ugyanúgy kell elvégezni, mint a 2. területen. A 3. területen azonban a GKFI burkolólapok használata már nem lehetséges. Alternatív megoldásként használhatók az építető által biztosított nedvességálló szálerősítésű cement vagy kalcium-szilikát építőlemez (Viega burkolólap modell 8570.44) és XPS keményhab lapok is. Kalcium-szilikát építőlemez használatakor Q4-es felületminőségig alkalmas glettelő masszát kell használni.


Áttörések és vágott élek tömítése

Áttöréseknél, mint pl. vízellátó és vízvezető csatlakozások, az áttörések vágott éleit mélyalapozóval (PCI, Rigips, Nr. Sicherheit) kezeljük.




102. ábra: A vágott élek lezárása mélyalapozóval

A vízellátó csatlakozásokat a mellékelt tömítőkarimával kell tömíteni. A vízellátó csatlakozások tömítéséhez csúsztassa rá a tömítőperemeket. Az épület vízszigetelése a mindenkorai gyártói előírás szerint történik.



103. ábra: Tömítés tömítőkarimával

A vizes csatlakozásokat a kész fal elülső síkjáig kell elvégezni. A megmaradt körkörös rést tartósan rugalmas, gombaölő fugaanyaggal tömítsük be.



104. ábra: A vizes csatlakozások maradék körkörös részének tömítése

A zuhanyzó és a fürdőkád, valamint a WC, bidé és vizezde illesztéseit a gyártó tömítőrendszerekre vonatkozó információi szerint kell elvégezni.



105. ábra: A zuhanykád tömítése

Falikorong Prevista-hoz

Lásd: „Falikorong Prevista-hoz” 186. oldalon.



MEGJEGYZÉS!

Csak Prevista bedugós csavarzattal ellátott átmeneti idomokhoz.


Otthoni fürdőszobák szigetelése

Az egyszerű gipszkarton burkolólapok nem alkalmasak otthoni fürdőszobákba, helyette impregnált gipszkarton burkolólapokat kell használni.

A felhasználásra a következők érvényesek (ld. 201. ábra):

- Különös gonddal zárja le a zuhanyzó- és kádreszben található nyílásokat és illesztéseket. Ily módon a szerelő a burkolóval egyeztetve optimálisan tudja elvégezni csatlakozások kivitelezését.
- Kerülje el a nedvesség behatolását az alkatrészekbe felületi tömítésekkel (6) a gyártó tömítőrendszerekre vonatkozó információinak megfelelően
- A WC és vizelde öblítésműködtetők szerelvényeinek tömítése (1, 2, 7, 8)
- Alkatrészcsatlakozások tömítése (3–5)

A nedves helyiségekhez alkalmas száraz építőanyagok szigetelése és használata megakadályozza a nedvesség behatolását az alkatrészekbe, így elkerülhető a szerkezet és a beépítés károsodása. A megvalósítás és a megfelelés a helyes műszaki tervezés feladata.



106. ábra: Egy előfalszerelés nedvesség elleni szigetelése

Rögzítések

A falak vagy padlók stabilitása

A következő falak és padlók alkalmasak a Prevista előfalrendszer rögzítésére:


- Tömör falak betonból, téglából, fából
- Fémszerkezetes falak (könnyűszerkezetes falak), ha a DIN 18183. szerint épülnek. A könnyűszerkezetes alépítmény profiljainak meg kell felelniük a DIN 18182 1. rész előírásainak.
- Minden betonból, aszfaltból, fából stb. készült teherhordó padló
- Terválasztók rögzítéséhez (szabadon álló elem): betonpadló

Padlórögzítés

A Prevista előfalrendszer beépítése az új és a régi épületekben azonos.

Padlórögzítés új építésben

A lábak az aljzathoz vannak rögzítve. A lépcsőszaj átvitelét megbízhatóan megakadályozzák a szegélyszigetelő csíkok és a lépcsőszajszigetelés, elkerülve az érintkezést a homlokfallal/csúpasz padlóval.




- 1 GKFI burkolat
- 2 Szegélyszigetelő csík
- 3 Úszó esztrich
- 4 Lépcsőszajszigetelés és hőszigetelés

107. ábra: Az esztrich az előfal előtt véget ér: a lépcsőszaj átvitelét megakadályozza az esztrichkel való érintkezés elkerülése

Padlórögzítés régi épületben

Mivel a lépcsőzaj átvitele elleni intézkedéseket a régi épületekben is meg kell tenni, a következőket javasolja a Viega:

- az esztrich eltávolítását a padlórögzítés területéről a nyersbeton tetejéig,
- az elemek szerelését ugyanúgy, mint az új épület padlózati rögzítésekor,
- a láb körbetekerését szegélyszigetelő csíkokkal és
- az esztrich konstrukció utólagos behordását.




- 1 Szegélyszigetelő csík
- 2 Úszó esztrich
- 3 Lábszigetelés
- 4 Lépcsőzajszigetelés és hőszigetelés

108. ábra: Esztrich felhúzza az előfal mögé: a lépcsőzaj átvitelét a lábak szigetelése megakadályozza

Padlórögzítés régi/új épületben

Ha a Prevista Dry elemeket túl nagy mennyezeti nyílások fölé szerelik fel, akkor a rögzítősín (modell 8001) segítségével támaszt lehet létrehozni.



109. ábra: Padlórögzítés egy kis mélyedés felett

Falra szerelés Prevista Dry/Prevista Dry Plus rendszereknél


Elvileg minden Prevista Dry elemhez és rögzítőkészlethez tartozik a szükséges rögzítőanyag, például csavarok és tiplik. Vannak azonban olyan építőanyagok, amelyekhez speciális rögzítőelemek szükségesek. Az alábbiakban felsoroljuk Prevista Dry Plus szerelősín modell 8401 rögzítésére alkalmas speciális rögzítőket a különböző építőanyagokhoz.

A GKFI burkolat mögötti rögzítés alapjául szolgáló rétegelt falemezről bővebben lásd 99. ábra.



A következő rögzítéseket példaként mutatjuk be Fischer tiplivel. A rögzítéshez más gyártók megfelelő tiplijei is használhatók.


Pórusbeton



Fischer pórusbeton tipli GB 10
Fischer biztonsági csavarokkal
7 x 75

110. ábra: A szerelősín rögzítése pórusbeton tiplikkel


Perforált téglá



Fischer kerettipli S 10 H 100 RSS
Fischer biztonsági csavarral 7 x 105


111. ábra: A szerelősín rögzítése keretdübellel

Üreges építőanyag rögzítők
(gipszkarton, üreges falazat stb.)




Fischer üreges építőanyag fém tipli
HM 6 x 52 S

112. ábra: A szerelősín rögzítése üreges
építőanyag fém tiplivel



Fischer billenőtípi KD 8

113. ábra: A szerelősín rögzítése billenő-
tiplivel




Fischer injektáló horgony FIM-8N


114. ábra: A szerelősín rögzítése injektáló
horgonnyal

Szerelés meglévő szárazépítésű falra

A Prevista Dry elemeket könnyű falakra (fém könnyűszerkezetes falakra) a következőképpen kell felszerelni: A szerelősínnek modell 8401 üreges rögzítőelemekkel vannak rögzítve, mint például Fischer üreges építőanyag fém tiplik HM 6 x 52 S vagy Fischer KD 8 tiplik az egyszeres, legalább 20 mm-es vagy dupla 2 x 12,5 mm vastag burkolatú falhoz rögzítve. Az összes CW gipszkartonprofilnak szerepelnie kell a rögzítésben.




115. ábra: A fali rögzítősín rögzítése fém könnyűszerkezetes falhoz



116. ábra: A CW gipszkartonprofil integrálása a rögzítésbe


- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 CW gipszkartonprofil | 1 Szerelősín modell 8401 |
| 2 Burkolat egyszeres, legalább 20 mm-es vagy dupla 2 x 12,5 mm vastag | 2 Üreges építőanyag fém tipli |
| | 3 CW gipszkartonprofil |
| | 4 Burkolat |



117. ábra: Integrálás a rögzítésbe (csak gipszkarton felületen)


- | |
|-------------------------------|
| 1 Szerelősín modell 8401 |
| 2 Üreges építőanyag fém tipli |
| 3 Burkolat |

Ahol nincs lehetőség a CW gipszkartonprofilok rögzítésére, rétegelt falemezeket kell rögzíteni. A falra szerelhető sín a mellékelt kulcscsavarokkal van rögzítve a rétegelt falemezekhez.



118. ábra: A fali rögzítősín rögzítése egy fém csapos falhoz rétegelt falemezekkel

- 1 CW gipszkartonprofil
- 2 Rétegelt falemez, modell 8570.33
- 3 Burkolat egyszeres, legalább 20 mm-es vagy dupla 2 x 12,5 mm vastag



119. ábra: Rögzítés rétegelt falemezzel

- 1 Szerelősín modell 8401
- 2 Állványcsavar
- 3 CW gipszkartonprofil
- 4 Rétegelt falemez, modell 8570.33
- 5 Burkolat


Akadálymentes szaniter helyiségek

A WC területére vonatkozó előírások


	Követelmények a DIN 18040-1 szerint, Akadálymentes épület - Tervezési alapelvek - 1. rész: Nyilvánosan elérhető épületek	Követelmények a DIN 18040-2 szerint, Akadálymentes épület - Tervezési alapelvek - 2. rész:
A mozgási terület minimális mérete	1500 x 1500 mm az egyes szaniterek előtt	■ 1200 x 1200 mm az egyes szaniterek előtt (B) ■ 1500 x 1500 mm az egyes szaniterek előtt (R) ■ A mozgási területek átfedhetnek egymást (B)
WC	■ Biztosítson 700 mm mély és 900 mm széles szabad helyet a jobb és a bal oldalon. ■ Az ülés magasság (üléssel együtt) 460-480 mm legyen. ■ Háttámla: A felhasználónak 550 mm-rel a WC csésze elülső éle mögé kell tudni dőlnie. A WC-fedél nem alkalmas háttámasznak.	■ Távolság a faltól 200 mm (B) ■ Biztosítson 700 mm mély és 900 mm széles szabad helyet a jobb és a bal oldalon ■ Az ülés magasság (az üléssel együtt) 460-480 mm legyen; szükség esetén magasságállítás (R) ■ Oldalirányú távolság a faltól 300 mm az egyik oldalon (R) ■ Háttámla: A felhasználónak 550 mm-rel a WC kerámia elülső éle mögé kell tudni dőlnie. A WC-fedél nem alkalmas háttámasznak (R).

B = akadálymentes terület; R = kerekesszékekkel megközelíthető terület

43. táblázat: A WC területére vonatkozó követelmények a DIN 18040 szerint – A mozgási terület és a WC minimális mérete



120. ábra: A WC mozgási terület minimális mérete




121. ábra: Méretek háttámasz


	Követelmények a DIN 18040-1 szerint, Akadálymentes épület - Tervezési alapelvek - 1. rész: Nyilvánosan elérhető épületek	Követelmények a DIN 18040-2 szerint, Akadálymentes épület - Tervezési alapelvek - 2. rész:
Kapaszkodók	■ A WC mindkét oldalára szereljen felhajtható kapaszkodókat, amelyek 150 mm-rel kinyúlnak a csésze elülső szélén, és kis erőfeszítéssel, a használó által kiválasztott szakaszokban felhajthatók. ■ A vécépapír tartónak hozzáférhetőnek kell lennie az ülés helyzet megváltoztatása nélkül. ■ A kapaszkodók szabad távolsága 650-700 mm legyen, a felhajtható kapaszkodók felső éle 280 mm-rel legyen az ülés magasság felett. ■ A felhajtható kapaszkodóknak 1 kN (100 kg-nak felel meg) terhelésre alkalmasnak kell lenniük a szélső elülső ponton.	Mindkét oldalon felhajtható kapaszkodók; felhajtható; 150 mm-rel kinyúlnak a WC-csésze fölött; 280 mm-rel az ülés magasság felett; pontterhelés 1 kN; A kapaszkodók közötti távolság 650-700 mm (R)
Öblítés működtetés	■ Az öblítés működtetést kézzel vagy karral kell tudni működtetni az ülés helyzet megváltoztatása nélkül. ■ Ha érintésmentes öblítés működtetést használnak, akkor lehetetlennek kell lennie annak véletlen kioldása.	Az öblítés működtetést kézzel vagy karral kell tudni működtetni az ülés helyzet megváltoztatása nélkül. Ha érintésmentes öblítés működtetést használnak, akkor lehetetlennek kell lennie annak véletlen kioldása. (R)

B = akadálymentes terület; R = kerekesszékekkel megközelíthető terület

44. táblázat: A WC területére vonatkozó követelmények a DIN 18040 szerint – Kapaszkodók és öblítés működtetés




122. ábra: Méretek felhajtható kapaszkodók – előlnézet



123. ábra: Méretek felhajtható kapaszkodók – oldalnézet

Szerelési példák akadálymentes területekre

Szerelési példa 1




124. ábra: WC szerelési példa akadálymentes területre (helyszíni könnyűszerkezetes fal)

Mennyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry WC-elem, állítható kerámiamagasság	8521	771 997
2	Prevista Dry rögzítőelem	8570.31	776 497
2	Felhajtható kapaszkodó helyszíni		

45. táblázat: WC szerelési példa akadálymentes területre (helyszíni könnyűszerkezetes fal)

Szerelési példa 2



125. ábra: WC szerelési példa akadálymentes területre (helyszíni könnyűszerkezetes fal)

Mennyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry WC-elem	8874.9	793 074
2	Felhajtható kapaszkodó helyszíni		


46. táblázat: WC szerelési példa akadálymentes területre (helyszíni könnyűszerkezetes fal)

A mosdó területére vonatkozó előírások

	Követelmények a DIN 18040-1 szerint, Akadálymentes épület - Tervezési alapelvek - 1. rész: Nyilvánosan elérhető épületek	Követelmények a DIN 18040-2 szerint, Akadálymentes épület - Tervezési alapelvek - 2. rész:
A mozgási terület minimális mérete	1500 x 1500 mm az egyes szaniterek előtt	■ 1200 x 1200 mm az egyes szaniterek előtt (B) ■ 1500 x 1500 mm az egyes szaniterek előtt (R) ■ A mozgási területek átfedhetnek egymást (B)
Mosdó	■ Biztosítson kerekesszékekkel teljesen megközelíthető mosdót. ■ A mosdó felső éle legfeljebb 800 mm magasságban szerelhető fel. ■ A térd szükséges helyigényének legalább 300 mm mélyen és legalább 670 mm magasságban kell lennie. ■ Lépcsőzetes magasságok minimum 550 mm mélységig ■ A lábtérnek tengelyirányban mérve legalább 900 mm szélesnek kell lennie. ■ A szerelvény távolsága ≤ 400 mm az első éltől ■ A mosdót egykaros álló szerelvény-nyel vagy érintésmentes szerelvény-nyel kell felszerelni. ■ Kilépő hőmérséklet: max. 45 °C ■ A mosdó felett legalább 1000 mm magas tükröt kell elhelyezni, amely lehetővé teszi a rálátást álló és ülő helyzetből is. ■ Az egykezes szappanadagolóknak korlátozott kézi funkcióval is használhatónak kell lennie a mosdó elérhető területén. ■ A kézszáritót a mosdó területén kell elhelyezni. ■ A papírtörölő-adagolókat és a hulladékátalolókat a mosdó területén kell elhelyezni.	■ A mosdó alatt lábtérnek kell rendelkezésre állnia. ■ Elülső él magassága ≤ 800 mm a kész padló felső síkja felett (R) ■ Kerekesszékekkel való megközelíthetőség ≥ 550 mm (R) ■ A szerelvény távolsága ≤ 400 mm az első éltől (R) ■ 90 cm lábtér (tengelyirányban mérve) (R) ■ Szerelvény: egykaros keverő forgatható kifolyóval vagy érintésmentes szerelvény (B) ■ Hőmérséklet korlátozás: max. 45 °C (B) ■ Közvetlenül a mosdó felett legalább 1000 mm magas tükröt kell elhelyezni. (R, B)


B = akadálymentes terület; R = kerekesszékekkel megközelíthető terület

47. táblázat: A mosdó területére vonatkozó követelmények a DIN 18040 szerint




126. ábra: Méretek térd- és lábtér

A mosdó fölé legalább 1000 mm magas tükört kell elhelyezni. A tükörnek ülő és álló helyzetből is használhatónak kell lennie.



127. ábra: Méretek mosdóhoz és tükörhöz

Szerelési példa akadálymentes területre



128. ábra: Mosdószerelési példa akadálymentes felmagas területre (építési magasság 82 cm)


Meny-nyiség	Megnevezés	Modell	Cikkszám
1	Prevista Dry mosdóelem	8536.31	776 251
1	Prevista Dry rögzítőkészlet	8570.36	776 619
1	Vakolat alatti szifon takarólappal	5633.1	553 753
		5633.2	553 760

48. táblázat: Cikkszámok áttekintése. Mosdószerelési példa akadálymentes félmagas területre (építési magasság 82 cm)


A zuhany és a kád területére vonatkozó előírások

	Követelmények a DIN 18040-1 szerint, Akadálymentes épület - Tervezési alapelvek - 1. rész: Nyilvánosan elérhető épületek	Követelmények a DIN 18040-2 szerint, Akadálymentes épület - Tervezési alapelvek - 2. rész:
A mozgási terület minimális mérete	1500 x 1500 mm az egyes szaniterek előtt	■ 1200 x 1200 mm az egyes szaniterek előtt (B) ■ 1500 x 1500 mm az egyes szaniterek előtt (R) ■ Tervezés a szomszédos alapterülettel azonos szinten, maximum 20 mm-es süllyesztéssel. Minden előforduló átmenetet ferde felületként kell megtervezni. (B) ■ Ha a zuhanyzó egy szintben van a padlóval, és az esés nem haladja meg a 2%-ot, a zuhanyterület mozgástérként használható. (B)
Fürdő- és zuhanykád	■ Zuhanyzóhely küszöb nélkül, legalább 1500 x 1500 mm, esés max 2% ■ A zuhanyterületek nem süllyeszthetők le 20 mm-nél jobban. ■ Lehajtható zuhanyülés háttámlával (450 mm mély, ülésmagasság 460-480 mm) ■ A vízszintes kapaszkodókat mindkét oldalon 850 mm magasságban kell elhelyezni. Ezenkívül függőleges kapaszkodókat kell felszerelni. ■ A lehajtható ülés mindkét oldalára kis erőfeszítéssel fokozatmentesen felhajtható kapaszkodót kell felszerelni. ■ A kapaszkodók szabad távolsága 650-700 mm legyen, a felhajtható kapaszkodók felső éle 280 mm-rel legyen az ülésmagasság felett. ■ Egykaros, kézizuhannyal is ellátott zuhanyszerelvényt kell oldalirányban elhelyezni az ülő helyzettől 850 mm magasságban. A csaptelep karjának lefelé kell mutatnia. ■ A zuhanyterület padlóburkolatának csúszásmentesnek kell lennie (a GUV-I 8527 szerint legalább B értékelési csoport).	■ csúszásgátló padlóburkolatok (B) ■ Egykaros zuhanyyszerelvénnyel, a karnak lefelé kell mutatnia (B) ■ Zuhanyzó, kerekesszékekkel megközelíthető, legalább 1500 x 1500 mm (R) ■ Lehetővé kell tenni a fürdőkád utólagos felszerelését a zuhanyzóban. (R, B) ■ Utólag beszerelhető lehajtható zuhanyülés és kapaszkodók (R) ■ Egykaros szerelvénnyel 850 mm-es a kész padló felső síkjában (R) ■ A kádnak használhatónak kell lennie emelővel. (R)

49. táblázat: A zuhany területére vonatkozó követelmények a DIN 18040 szerint



129. ábra: Méretek zuhanyhelyiség – oldal-nézet



130. ábra: Méretek zuhanyhelyiség padlóterület


Konzolterhelések

Az elő- és válaszfalszerkezetek a DIN 18183-1 szerint konzolterheléssel (statikus terhelés) terhelhetők. A határértékeket figyelembe kell venni. A konzolterhelések bizonyos mértékig kinyúlhatnak, és saját súlyukon keresztül erőket juttathatnak az elő- vagy válaszfalba. Különbséget tesznek könnyű, közepes és nehéz konzolterhelések között. A könnyű konzolterhelések olyan konzolterhelések, amelyek nem haladják meg a 40 kg/m falhosszúságot, például törőlközőtartók vagy kis fali szekrények. Megfelelő tiplik segítségével tetszőleges helyen rögzíthetők a falakhoz (burkolólap).

A közepes konzolterhelések 40-70 kg/m falhossz felettiiek. Ha a burkolat vastagsága legalább 18 mm, akkor megfelelő tiplikkel bárhol rögzíthető a falon (burkolólap).

A nagy konzolterhelések a 70-140 kg/m falhossz felettiek, mint pl. fali WC, mosdókagyló, vízfelde stb. Ezek nagy konzolterhelést fejtenek ki a falakra, ezért mindig megfelelő Prevista elemekkel kell őket használni.

A megengedett P konzolterhelés és a vetület fele módosítható, ha a 2. sor (enyhe konzolterhelés) és az 1. sor (közepes konzolterhelés) feltételeit betartjuk.



131. ábra: Konzolterhelések

A következő Prevista modellek alkalmasak akadálymentes tárgyak, például kapaszkodók rögzítésére:


- Prevista Dry rögzítőelem, H 1120 mm, modell 8570.32
- Prevista Dry rögzítőelem, H 1120 mm, modell 8570.31
- Prevista Dry Plus rögzítőelem, modell 8570.34
- Prevista Dry Plus rétegelt falemez, modell 8570.33

További példák a konzolterhelésekre:

- Kádkapaszkodók kb. 80 kg
- Tükrös szekrény kb. 40 kg
- Törülközőtartó, fürdő kb. 25 kg
- Tükör kb. 15 kg
- Törülközőtartó, kb. 8 kg

Terhelési tesztek - Falra akasztott kerámiák terhelései

Az előfalszerelések terhelése különösen nagy a falra akasztott szaniterek esetében. A tényleges terhelés, amelyet egy fali WC-nek vagy bidének el kell viselnie, jóval meghaladja az emberi test átlagos súlyát.



132. ábra: Terhelési teszt WC

Amint a felhasználó leül a WC-re, a nyomaték törvénye miatt nagy erők hatnak a kerámira és az előlő falban lévő teljes szaniter berendezésre.

Emiatt a vonatkozó szabványok előírják, hogy a WC-k és a bidék legalább 400 kg-os, a mosdó esetében pedig 150 kg-os terhelést bírjanak ki. Ezek a követelmények a legmagasabb prioritást élvezik a Viega száraz és nedves építésű előfalas rendszerek fejlesztése során. Ha ezeket a követelményeket nem tartják be, a következmény károk fellépése lehet, például repedések a csempékben.

Házon belüli statikus terhelési vizsgálatoknál a tartó fémprofilok deformálódása minimális lehet, és nem haladhatja meg a meghatározott határértékeket. Az elemeken fellépő maximális terhelést a kerámira helyezett nagy súlyok segítségével szimulálják. Az elemek valóságghűen épülnek fel, mint később az építkezésen. A házon belüli tesztek akkreditált laboratóriumok igazolják, a Prevista előfalrendszer terhelhetőségét.

Tűzvédelem

Az előfaltechnika tűzvédelemmel kapcsolatos információi az interneten található a *Termékek > Alkalmazások > Tűzvédelem >*

Tűz- és hangszigetelési dokumentáció címen.



Zajvédelem

Az épületgépészetben két szabályrendszer foglalkozik a hangszigetelés témájával. A magasépítésénél a hangszigetelés minimális követelményeit a DIN 4109 tartalmazza, a VDI 4100:2012-10 átdolgozás a fokozott hangszigetelésre összpontosít, és három hangszigetelési szintet (SSt) határoz meg:

- Az SSt I a lakásokra vonatkozó minimum követelményeket írja le: Alacsony háttérzajszint van, ami a szomszédos lakásokban csak elviselhetően csökkentett mértékben érzékelhető.
- Az SSt II megfelel az átlagos kényelmi elvárásoknak. Általában csend van, és lehet normálisan beszélgetni anélkül, hogy aggódnia kellene a „hallgatózók” miatt.
- Az SSt III a lényegesen igényesebben felszerelt „komfort apartmanokra” vonatkozik: Összességében csend uralkodik. Külső zajok alig hallhatók.

Az előfaltechnikával kapcsolatos hangszigeteléssel kapcsolatos információkat az interneten talál *Termékek > Alkalmazások > Tűzvédelem > Tűz- és hangszigetelési dokumentáció.*



Prevista Dry Plus zajszigetelő készlet




133. ábra: Zajszigetelő készlet (modell 8310.52)

A zajforrástól és a személyes érzékenységtől függően a zaj eltérően megterhelőnek érzékelhető. A saját hangos zene nem jelent problémát, a szomszéd lakásból érkező zajok viszont zavaróak és a zaj típusától függően kellemetlenek lehetnek.

Fontolja meg konstruktívan a hangszigetelést

A hangátvitel már intelligens alaprajzi tervezéssel is csökkenthető. A különös védelmet igénylő helyiségekbe, például hálósobákba közvetlenül a falon elhelyezett fürdőszobai berendezések, például zuhanytálcák vagy WC-k, az épületakusztika szempontjából kedvezőtlenek. A konyhába vezető falon viszont alig észrevehető ugyanaz a zajképződés. A beépítés során az előfal-rendszerek, mint pl. Prevista Dry vagy Prevista Dry Plus gondoskodnak arról, hogy a szerkezeti zaj átterjedése a berendezésekből az épületbe minimálisra csökkenjen. Ehhez hozzájárulnak az olyan hangszigetelt tartozékok, mint a modell 8310.52.



134. ábra: Zajszigetelő készlet modell 8310.52 beépített állapotban

TERMÉKEK

Prevista Dry

Rendszerleírás

Lásd: „Hagyományos szárazépítés Prevista Dry rendszerrel“ 12. oldalon.

Választék áttekintése

A következő oldalakon egy bizonyos választékot talál, a teljes áttekintést az aktuális katalógusban vagy a viega.de oldalon találja.


WC-elemek

Minden Prevista WC-elem kompatibilis az összes Prevista működtetőlappal.

Prevista Dry WC-elem zuhany-WC csatlakozóval




135. ábra: Prevista Dry WC-elem (modell 8522)



136. ábra: Méretrajz, modell 8522




137. ábra: Prevista Dry WC-elem (modell 8530)



138. ábra: Méretrajz modell 8530



139. ábra: Prevista Dry WC-elem (modell 8533)



140. ábra: Méretrajz modell 8533

- Kétmennyiségű öblítéstechnika
- Nagy öblítési mennyiség kb. 3,5–7,5 l között állítható (gyári beállítás kb. 6 l)
- Kis öblítési mennyiség kb. 2–4 l között állítható (gyári beállítás kb. 3 l)
- Öblítőáram-fojtó a perem nélküli kerámiákkal való összeépítéshez, már előre beszerelve, de előre beállított fojtófunkció nélkül.
- Univerzális zuhany-WC csatlakozás a kereskedelemben kapható kerámiákhoz
- Porszórt acél váz, akár 400 kg-os terhelésre alkalmas a WC kerámiájára a DIN EN 997:2018 szerint
- Padlószervezetek 0-tól 200 mm-ig lehetségesek (külön megvásárolható tartozékokkal 400 mm-ig, modell 8580.48)
- Ugyancsak használható a Prevista Dry Plus sínrendszerben
- 3 fokozatban állítható mélységű lefolyóív, lásd „Szennyvízcsatlakozás” 71. oldalon
- Minden Viega működtetőlaphoz alkalmas
- Kereskedelmi lefolyószelep tömítés
- Burkolható 10 mm-es anyagvastagságtól
- Építési dugó és ellenőrző nyílás jelölőeszközzel szárazépítéshez

Modell	Cikk-szám	Építési magasság	Működtetőlap magassága (közép)	Szélesség	Beépítési mélység elem szennyvízkönyök nélkül	Működtetés	QR-kód
8522	771 980	1120 mm	1000 mm	500 mm	120 mm	előlről	
8530	772 000	980 mm	860 mm	500 mm	120 mm	előlről	
8533	772 017	820 mm	753 mm (előlről történő működtetés esetén)	500 mm	140 mm	előlről/felelülről	


50. táblázat: Áttekintés Prevista Dry WC-elemek zuhany-WC csatlakozással

WC-elemek különleges jellemzőkkel

Prevista Dry WC-elem, a kerámia magassága a szerkezetben 6 cm-rel állítható



141. ábra: Prevista Dry WC-elem (modell 8521)



142. ábra: Méreterajz modell 8521

- A kerámia rögzítési magasság a szerkezetépítési fázisban állítható 330 mm és 390 mm között a kész padló felső szélé felett, az általános előfal vagy működtetőlap magasságának megtartásával
- További jellemzők megegyeznek a 8522-es modellel (lásd 123. oldal)


Modell	Cikk-szám	Építési magas-ság	Működ-tetőlap magassága (közép)	Széles-ség	Beépí-tési mélység	Működtetés	QR-kód
8521	771 997	1120 mm	1000 mm	500 mm	120 mm	előlről	

51. táblázat: Áttekintés Prevista Dry WC-elem modell 8521

Prevista Dry WC-elem kapaszkodóhoz, kerámia szerkezetépítésben 6 cm-rel állítható magasságú – akadálymentes építéshez



143. ábra: Prevista Dry WC-elem kapaszkodóhoz (modell 8874.9)



144. ábra: Méretraajz Modell 8874.9

- Előszerelt rögzítőelemekkel a kapaszkodóhoz/felhajtható kapaszkodóhoz
- Rögzítőkészletek mellékelve
- További jellemzők megegyeznek a 8521-es modellel (lásd 126. oldal)


Modell	Cikk-szám	Építési magasság	Működ-tetőlap magassága (közép)	Széles-ség	Beépítési mélység	Működtetés	QR-kód
8874.9	793 074	1120 mm	1000 mm	910 mm	120 mm	előlről	

52. táblázat: Áttekintés WC-elem 8874.9

Prevista Dry WC-elem, kerámia magassága egyénileg állítható a felhasználó által egy gombnyomással



145. ábra: Prevista Dry WC-elem, kerámia magassága egyénileg állítható a felhasználó által egy gombnyomással (modell 8521.32)



146. ábra: Méreterajz Modell 8521.32

- A kerámia magassága a felhasználó által 8 cm-rel állítható egy gombnyomással
- További jellemzők megegyeznek a 8522-es modellel (lásd 123. oldal), azonban zuhany-WC csatlakozás nélkül
- A lefelé mozgatáshoz használat közben nyomja meg a gombot. Terheletlen állapotban a felfelé mozgatás rugóerő hatására automatikusan történik.
- Mindig a fedőlemezzel modell 8570.39 együtt rendelje meg (cikksz. 775 841).

Modell	Cikk-szám	Építési magasság	Működ-tetőlap magassága (közép)	Széles-ség	Beépíté-si mély-ség	Működtetés	QR-kód
8521.32	772 024	1120 mm	1000 mm	500 mm	155 mm	előlről	


53. táblázat: Áttekintés modell 8521.32

Mosdóelemek

Prevista Dry mosdóelemek, rugalmas traversbeállítás




147. ábra: Prevista Dry mosdóelem (modell 8535)



148. ábra: Méretrajz modell 8535



149. ábra: Prevista Dry mosdóelem (modell 8535.31)



150. ábra: Méretrajz Modell 8535.31



- Egylyukas mosdócsaptelepes mosdóhoz
- Szaniter tárgy rögzítés fokozatmentesen állítható magasságban
- A vízcsatlakozások traverze gyorskioldó bilincsekkel szerszám nélkül fokozatmentesen állítható magasságban
- Porszórt acél váz, alkalmas a mosdókagyló kerámiájára ható akár 150 kg-os terhelésre
- 1120 mm-es építési magasságnál, oldalt mérőszalaggal a traverzek egyszerű beállításához
- A lefolyóív többféleképpen használható DN40/50 (szennyvíz) és DN50/30 (befolyó)
- Ugyancsak használható a Prevista Dry Plus sínrendszerben


Modell	Cikk-szám	Építési magasság	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
8535	776 186	1120 mm	500 mm	75 mm	
8535.31	776 190	820–980 mm	500 mm	75 mm	

54. táblázat: Áttekintés akadálymentes Prevista Dry mosdóelemek rugalmas magasságállítással

Prevista Dry mosdóelemek, akadálymentes




151. ábra: Prevista Dry mosdóelem, akadálymentes (modell 8536)



152. ábra: Méretraaj modell 8536



153. ábra: Prevista Dry mosdóelem, akadálymentes (modell 8536.31)



154. ábra: Méretraaj Modell 8536.31

- Univerzális vakolat alatti szifontartóval pl. a 5633.1/5633.2 modell beépítésére akadálymentes, kerekesszékekkel megközelíthető beépítési helyzet elérése érdekében
- További jellemzők megegyeznek a 8535-es modellel (lásd 129. oldal)


Modell	Cikk-szám	Építési ma-gasság	Széles-ség	Beépíté-si mély-ség	QR-kód
8536	776 046	1120 mm	500 mm	85 mm	
8536.31	776 251	820–980 mm	500 mm	85 mm	

55. táblázat: Áttekintés akadálymentes Prevista Dry mosdóelemek

Prevista Dry mosdóelem, kerámia magassága egyénileg állítható a felhasználó által egy gombnyomással



155. ábra: Prevista Dry mosdóelem (modell 8535.32)



156. ábra: Méreterajz Modell 8535.32

- A kerámia magasságát a felhasználó egy gombnyomással 20 cm-rel állíthatja be: terhelje meg a mosdót, hogy lefelé mozgassa. A felfelé mozgás a gázrugó hatására automatikus.
- Mindig a fedőlemezzel modell 8570.45 együtt rendelje meg (cikksz. 785 536).
- További jellemzők megegyeznek a 8535-ös modellel

Modell	Cikkszám	Építési magasság	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
8535.32	776 213	1120 mm	500 mm	140 mm	


56. táblázat: Áttekintés mosdóelem modell 8535.32

Vizeldeellemek

Prevista Dry vizeldeelem, vízcsatlakozás univerzális



157. ábra: Prevista Dry vizeldeelem, vízcsatlakozás univerzális (modell 8560.32)



158. ábra: Méreterajz Modell 8560.32

- Alkalmas minden szabványos vizeldéhez
- Kompatibilis az összes Prevista vizelde működtetőlappal, beleértve az elektronikus működtetést is
- A traverzek magassága egymástól függetlenül fokozatmentesen állítható gyorszorítóval szerszám nélkül
- Porszórt acél váz, alkalmas a vizelde kerámiájára ható akár 100 kg-os terhelésre
- Oldalirányú mérőszalag a traverzek egyszerű beállításához
- Beépítési magasság rugalmasan állítható 1120 és 1300 mm között
- Használható a Prevista Dry Plus sínrendszerben
- Bilincs lefolyóívhez 54–58 mm


Modell	Cikkszám	Építési magasság	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
8560.32	776 411	1120–1300 mm	500 mm	100 mm	

57. táblázat: Áttekintés vizeldeelem 8560.32

Prevista Dry vizeldelem rejtett öblítésműködtető



159. ábra: Prevista Dry vizeldelem, rejtett öblítésműködtető (modell 8560.31)



160. ábra: Méretraajz Modell 8560.31

- Csempézett beépítéshez működtetőlap nélkül
- Alkalmas minden szabványos vizeldéhez
- Használható a működtető egységgel modell 8560.33 (cikksz. 785956)
- A traverzek felcserélhetők és magasságuk egymástól függetlenül fokozatmentesen állítható gyorszorítóval szerszám nélkül
- Porszórt acél váz, alkalmas a vizelde kerámiájára ható akár 100 kg-os terhelésre
- Oldalirányú mérőszalag a traverzek egyszerű beállításához
- Használható a Prevista Dry Plus sínrendszerben
- Beépítési magasság rugalmasan állítható 1120 és 1300 mm között


Modell	Cikkszám	Építési magasság	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
8560.31	776 428	1120–1300 mm	500 mm	100 mm	

58. táblázat: Áttekintés vizeldelem 8560.31

Prevista Dry vizeldelem, vízcsatlakozás teleszkópozható



161. ábra: Prevista Dry vizeldelem, vízcsatlakozás teleszkópozható (modell 8560)



162. ábra: Méretraajz modell 8560

- Alkalmas minden szabványos vizeldéhez, szórófej nélküli vizeldéhez
- Kompatibilis az összes Prevista vizelde működtetőlappal, beleértve az elektronikus működtetést is
- A traverzek magassága egymástól függetlenül fokozatmentesen állítható gyorszorítóval szerszám nélkül
- Porszórt acél váz, alkalmas a vizelde kerámiájára ható akár 100 kg-os terhelésre
- Oldalirányú mérőszalag a traverzek egyszerű beállításához
- Egyéni beállítási tartomány 100 mm a vízcsatlakozáshoz
- Használható a Prevista Dry Plus sínrendszerben


Modell	Cikkszám	Építési ma- gasság	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
8560	776 404	1300 mm	500 mm	100 mm	

59. táblázat: Áttekintés vizeldelem 8560

Bidéelem



163. ábra: Prevista Dry bidéelem (modell 8568)



164. ábra: Méreterajz modell 8568

- Falra szerelt bidéhez
- Használható a Prevista Dry Plus sínrendszerben
- Állítható magasságú kerámia rögzítés
- Állítható magasságú és szélességű falikorong rögzítő

Modell	Cikkszám	Építési magasság	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
8568	776 442	1120 mm	500 mm	46–118 mm	


60. táblázat: Áttekintés bidéelem 8568

Projektelemek

Prevista Dry WC-elem, projektváltozat



165. ábra: Prevista Dry WC-elem, projektváltozat (modell 8524)



166. ábra: Méreterajz modell 8524

- Kétmennyiségű öblítéstechnika
- Nagy öblítési mennyiség kb. 3,5–7,5 l között állítható (gyári beállítás kb. 6 l)
- Kis öblítési mennyiség kb. 2–4 l között állítható (gyári beállítás kb. 3 l)
- Porszórt acél váz (30x30 mm), akár 400 kg-os terhelésre alkalmas
- Padlószervezetek 0-tól 200 mm-ig lehetségesek (külön megvásárolható tartozékokkal 400 mm-ig, modell 8310.68)
- 3 fokozatban állítható mélységű lefolyóív, lásd „Szennyvízcsatlakozás” 71. oldalon
- Minden Viega működtetőlaphoz alkalmas
- Kereskedelmi lefolyószelep tömítés
- Burkolható 10 mm-es anyagvastagságtól


Modell	Cikk-szám	Építési magas-ság	Működtetőlap magassága (közép)	Széles-ség	Beépíté-si mély-ség	Működte-tés	QR-kód
8524	771 973	1120 mm	1000 mm	490 mm	120 mm	előlről	

61. táblázat: Áttekintés WC-elem 8524

Prevista Dry mosdóelem, projektváltozat



167. ábra: Prevista Dry mosdóelem, projektváltozat (modell 8539)



168. ábra: Méretraajz modell 8539

- Egylyukas mosdócsaptelepes mosdóhoz
- Porszórt acél váz, alkalmas a mosdókagyló kerámiájára ható akár 150 kg-os terhelésre
- Padlószervezetek 0-tól 200 mm-ig lehetségesek (külön megvásárolható tartozékokkal 400 mm-ig, modell 8310.68)

Modell	Cikkszám	Építési magasság	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
8539	776 541	1120 mm	490 mm	75 mm	

62. táblázat: Áttekintés mosdóelem modell 8539

Tartozékok

Prevista Dry- támasztóláb készlet



169. ábra: Támasztóláb készlet (modell 8580.48)

- A legtöbb Prevista Dry elemhez alkalmas (nem alkalmas a Prevista Dry mosdóelemes projektváltozathoz modell 8539, a Prevista Dry WC-elemes projektváltozathoz modell 8524 és a Prevista Dry WC-elemes, álló WC-hez vagy gyermek WC-hez modell 8522.33)
- 400 mm-es padlószervezetekhez
- Kompatibilis a Prevista Dry Plus szerelősínnel

Modell	Cikk-szám	Beállítási tartomány	QR-kód
8580.48	798 666	0–400 mm	


63. táblázat: Áttekintés WC támasztóláb készlet modell 8580.48

Prevista Dry-letámasztó készlet




170. ábra: Letámasztó készlet (modell 8570.37)

- alkalmas Prevista Dry WC-elemekhez modell 8521, 8522, 8530 és 8533
- 17 cm-nél kisebb érintkezési felületű kerámiák szerelésére



171. ábra: Érintkezési felület WC kerámia



172. ábra: Séma letámasztó készlet 8570.37

Modell	Cikkszám	QR-kód
8570.37	776 053	

64. táblázat: Áttekintés letámasztó készlet modell 8570.37

Prevista Dry rögzítőkészlet

Szerelési lehetőségek Prevista Dry



173. ábra: Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális (modell 8570.36)



174. ábra: Prevista Dry rögzítőkészlet (modell 8573)

- Prevista Dry elemek rögzítéséhez közvetlenül az épületszerkezetre (tömör fal vagy fém könnyűszerkezetes fal), sarokszereléshez is
- Szerelősinre modell 8001 szereléshez
- Mélysége 120-200 mm között állítható
- Beleértve a gipszkarton burkolólapok érintkezési felületét
- Prevista Dry elemek rögzítéséhez közvetlenül az épületszerkezetre (tömör fal)
- Mélysége 120-200 mm között állítható

Modell	Cikkszám	QR-kód
8570.36	776 619	
8573	776 626	

65. táblázat: Áttekintés Prevista Dry rögzítőkészletek

Szerelési lehetőségek Prevista Dry (projektváltozatok)



175. ábra: Prevista Dry rögzítőkészlet univerzális (modell 8180.73)

- Prevista Dry elemek rögzítéséhez közvetlenül az épületszerkezetre (tömör fal)
- 200 mm-ig állítható mélység



176. ábra: Prevista Dry rögzítőkészlet (modell 8573)

- Prevista Dry elemek rögzítéséhez közvetlenül az épületszerkezetre (tömör fal)
- Szerelősínre modell 8001 szereléshez
- 200 mm-ig állítható mélység

Modell	Cikkszám	QR-kód
8180.73	678 630	
8173	460 440	

66. táblázat: Áttekintés rögzítőkészletek Prevista Dry rendszerhez (projektváltozatok)

Kompatibilitás Prevista WC-elemekkel

Modell	Rögzítőkészletek				
	Modell: 8570.36 (cikksz. 776 619)	8573 sz. modell (cikksz. 776 626)	Modell: 8570.49 (cikksz. 785 925)	Modell: 8180.73 (cikksz. 678 630)	8173 sz. modell (cikksz. 460 440)
8521	✓	✓	✓		
8522	✓	✓	✓		
8530	✓	✓	✓		
8533	✓	✓	✓		
8521.32	✓	✓	✓		
8522.31	✓	✓	✓		
8522.33	✓	✓	✓		
8524				✓	✓

67. táblázat: Prevista rögzítések – WC-elemek

Kompatibilitás Prevista mosdóelemekkel

Modell	Cikk- szám	Rögzítőkészletek				
		Modell: 8570.36 (cikksz. 776 619)	8573 sz. modell (cikksz. 776 626)	Modell: 8570.49 (cikksz. 785 925)	Modell: 8180.73 (cikksz. 678 630)	8173 sz. modell (cikksz. 460 440)
8535	776 183	✓	✓	✓		
8538	789 329	✓	✓	✓		
8535.31	776 190	✓	✓	✓		
8535.33	776 206	✓	✓	✓		
8535.32	776 213	✓	✓	✓		
8536	776 046	✓	✓	✓		
8536.31	776 251	✓	✓	✓		
8537	776 268	✓	✓	✓		
8537.31	776 275	✓	✓	✓		
8540	776 220	✓	✓	✓		
8540.31	776 237	✓	✓	✓		
8540.32	776 039	✓	✓	✓		
8540.33	776 282	✓	✓	✓		
8539	776 541				✓	✓

68. táblázat: Prevista rögzítések – mosdóelemek

Kompatibilitás Prevista vízeldeelemekkel

Modell	Rögzítőkészletek				
	Modell: 8570.36 (cikksz. 776 619)	8573 sz. modell (cikksz. 776 626)	Modell: 8570.49 (cikksz. 785 925)	Modell: 8180.73 (cikksz. 678 630)	8173 sz. modell (cikksz. 460 440)
8560.32 (cikksz. 776 411)	✓	✓	✓		
8560 (cikksz. 776 404)	✓	✓	✓		
8560.31 (cikksz. 776 428)	✓	✓	✓		

69. táblázat: Prevista rögzítések – vízeldeelemek

Kompatibilitás Prevista bidéelemekkel

Modell	Rögzítőkészletek				
	Modell: 8570.36 (cikksz. 776 619)	8573 sz. modell (cikksz. 776 626)	Modell: 8570.49 (cikksz. 785 925)	Modell: 8180.73 (cikksz. 678 630)	8173 sz. modell (cikksz. 460 440)
8568 (cikksz. 776 442)	✓	✓	✓		

70. táblázat: Prevista rögzítések – vízeldeelemek

Kompatibilitás Prevista alapkerettel

Modell	Rögzítőkészletek				
	Modell: 8570.36 (cikksz. 776 619)	8573 sz. modell (cikksz. 776 626)	Modell: 8570.49 (cikksz. 785 925)	Modell: 8180.73 (cikksz. 678 630)	8173 sz. modell (cikksz. 460 440)
8570 (cikksz. 776 466)	✓	✓	✓		

71. táblázat: Prevista rögzítések – alapkeret

Kompatibilitás rögzítőelemekkel felhajtható kapaszkodókhoz vagy hasonlókhoz

Modell	Rögzítőkészletek				
	Modell: 8570.36 (cikksz. 776 619)	8573 sz. modell (cikksz. 776 626)	Modell: 8570.49 (cikksz. 785 925)	Modell: 8180.73 (cikksz. 678 630)	8173 sz. modell (cikksz. 460 440)
8570.31 (cikksz. 776 497)	✓	✓	✓		
8570.32 (cikksz. 776 473)	✓	✓	✓		
8570.32 (cikksz. 776 480)	✓	✓	✓		

72. táblázat: Prevista rögzítések – Prevista rögzítőelemek felhajtható kapaszkodókhoz vagy hasonlókhoz

Prevista Dry Plus

Rendszerleírás

Lásd: „Szárazépítés Prevista Dry Plus sínrendszerrel“ 43. oldalon.

A Prevista Dry elemek (a projektváltozatokon kívül) a Prevista Dry Plus sínrendszerben is használhatók, így minden telepítéshez a megfelelő elemek teljes választékát kínálják.

Választék áttekintése

Az alábbiakban a kiegészítő termékek választékát találja, különösen a Prevista Dry Plus sínrendszerhez. Teljes áttekintést az aktuális katalógusban vagy itt talál viega.de.

Sínrendszer

Prevista Dry Plus komplett csomagok



177. ábra: Prevista Dry Plus komplett csomag (modell 8400)

- A burkolat felület méretétől függően a Prevista Dry Plus komplett csomag biztosítja a szükséges anyagokat válaszfal vagy előfal konstrukció kialakításához.
- Tartalmazza a sínösszekötőket, a rögzítőelemeket, az egyenetlen falak kiegyenlítő vasalatait és a gipszkarton burkolólapok rögzítéséhez szükséges csavarokat.
- A szerelősínekre is szükség van.

Modell	Cikk-szám	Burkolt felület	Sínösszekötők száma	QR-kód
8400	471 545	1 m ²	10	
	471 750	3 m ²	27	
	471 767	5 m ²	40	
	471 774	10 m ²	70	

73. táblázat: Áttekintés modell 8400

Prevista Dry Plus szerelősín



178. ábra: Szerelősín (modell 8401)

- Horganyzott szerelősín válaszfal és előfal konstrukciók kialakításához, Prevista Dry Plus síncsatlakozóval kombináltan
- 30 cm-enként előre kilyukasztott hosszúkás lyukak
- A Prevista Dry Plus sínvágó modell 8420 segítségével hosszra vágható, vagy további lyukak készíthetők

Modell	Cikkszám	Hossz	QR-kód
8401	471 781	5 m	

74. táblázat: Áttekintés modell 8401

WC modulok


Lásd: „WC-elemek“ 123. oldalon.

Mosdómodulok

Prevista Dry Plus mosdómodul



179. ábra: Mosdómodul (modell 8545)



180. ábra: Méretrajz modell 8545

- Rögzítőanyag modulhoz és mosdókerámiához mellékelve
- Hangszigetelő készlet Viega falikorongokhoz mellékelve
- Szabványos gipszkartonba is beépíthető


Modell	Cikkszám	Szélesség	Beépítési mély-ség	QR-kód
8545	776 299	420 mm	75 mm	

75. táblázat: Áttekintés modell 8545

Prevista Dry Plus mosdómodul akadálymentes



181. ábra: Mosdómodul akadálymentes (modell 8545.31)



182. ábra: Méreterajz Modell 8545.31


- Előkészítve az univerzális vakolat alatti szifontartó modell 5633.1/5633.2 beépítésére annak érdekében, hogy akadálymentes, kerekesszéssel megközelíthető beépítési helyzetet teremtsünk
- Rögzítőanyag modulhoz és kerámiához mellékelve
- Hangszigetelő készlet Viega falikorongokhoz mellékelve
- Szabványos gipszkartonba is beépíthető

Modell	Cikkszám	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
8545.31	776 305	420 mm	85 mm	


76. táblázat: Áttekintés modell 8545.31

Vizeldemodul

Prevista Dry Plus vizeldemodul



183. ábra: Vizeldemodul (modell 8565)




184. ábra: Méretraajz modell 8565

- Vakolat előtti gyorsöblítőhöz
- Rögzítőanyag modulhoz és kerámiához mellékelve
- Állítható magasságú és zajvédelemmel ellátott rögzítés Viega falikoron-
- gokhoz mellékelve
- Bilincs lefolyóívhez 54–58 mm
- Szabványos gipszkartonba is beépíthető

Modell	Cikkszám	Szélesség	Beépítési mély- ség	QR-kód
8565	776 435	420 mm	75 mm	

77. táblázat: Áttekintés modell 8565

Szerelvénytartó

Termékkép	Modell	Terméknév	Cikk-szám	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
	8558	Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli szerelvényhez	776 558	420 mm	75 mm	
	8555.33	Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli szerelvényhez állítható szélességű	776 350	420 mm	60 mm	
	8555.31	Prevista Dry Plus szerelvénytartó falon kívüli szerelvényhez erősített	776 336	420 mm	75 mm	
	8555	Prevista Dry Plus szerelvénytartó mosogatóhoz	776 329	420 mm	75 mm	
	8555.34	Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti szerelvényhez	776 367	420 mm	75 mm	
	8555.38	Prevista Dry Plus szerelvénytartó vakolat alatti szerelvényhez állítható mélységű	776 374	420 mm	40–110 mm	
	8555.35	Prevista Dry Plus szerelvénytartó két vakolat alatti szeleppel vagy vakolat alatti szelepes vízórával	776 381	130 mm	70 mm	
	8555.36	Prevista Dry Plus szerelvénytartó mosógép-csatlakozáshoz	776 398	82 mm	60 mm	

78. táblázat: Áttekintés szerelvénytartó Prevista rendszerhez

Tartozékok

Prevista Dry Plus sínösszekötő



185. ábra: Sínösszekötő (modell 8410)

- Sínre szerelés 90°-ban vagy 45°-ban egymáshoz képest
- Felszerelhető zárt és nyitott sínoldalra (zárt sínre szerelve távolítsa el a sárga záróelemet)

Modell	Cikkszám	QR-kód
8410	471 798	

79. táblázat: Áttekintés modell 8410

Prevista Dry Plus párhuzamos összekötő



186. ábra: Párhuzamos összekötő (modell 8414)

- Alacsony, 80–145 mm beépítési mélységet tesz lehetővé
- Prevista Dry Plus szerelősínhez modell 8401 alkalmas

Modell	Cikkszám	Beállítási tartomány	QR-kód
8414	747 237	80–145 mm	

80. táblázat: Áttekintés modell 8414

Prevista Dry Plus-sínavágó




- Nyitott szerelősínek sorjamentes lerövidítésére fémfűrész és sarokcsiszoló nélkül
- Szükség esetén újabb lyuk üthető a sínbe.

187. ábra: Sínavágó (modell 8420)

Modell	Cikkszám	QR-kód
8420	471 866	

81. táblázat: Áttekintés modell 8420

Prevista Dry Plus csőtartó



- Műanyag csövekhez d16-20, maximális körkörös szigetelés 13 mm
- Prevista Dry Plus szerelősínhez modell 8401 alkalmas (nyitott és zárt oldalra szerelhető)

188. ábra: Csőtartó (modell 8416)

Modell	Cikkszám	Alkalmazási terület	QR-kód
8416	798 468	d16-20	

82. táblázat: Áttekintés modell 8416

Prevista Dry Plus csőtartó készlet



189. ábra: Csőtartó készlet (modell 8417)

- Prevista Dry Plus szerelősínhez modell 8401 alkalmas
- Nyitott vagy zárt sínoldalra szerelhető
- M8-as menettel menetes száruk és csőbilincsek rögzítéséhez

Modell	Cikkszám	Hossz	QR-kód
8417	802 851	105 mm	

83. táblázat: Áttekintés modell 8417

Prevista Dry WC támasztóláb-készlet

Lásd: „Prevista Dry- támasztóláb készlet“ 140. oldalon.

Prevista Dry Plus 90°-os könyök



190. ábra: Könyök (modell 8415.1)

- Előregyártott előfalak szállítása-kor ezek a konzolok használhatók stabilizálásra a síncsatlakozós modell 8410 helyett.
- Szerelősínek (modell 8401) csatlakoztatásához 90°-os illesztésekben

Modell	Cikkszám	Méretek	QR-kód
8415.1	765 989	62 x 62 mm	

84. táblázat: Áttekintés modell 8415.1

Prevista Dry Plus szerelőkönyök



191. ábra: Szerelőkönyök (modell 8415)

- Előregyártott előfalak fali csatlakozásához

Modell	Cikkszám	Méret	QR-kód
8415	485 061	50 x 75 mm	
	726 300	50 x 140 mm	

85. táblázat: Áttekintés modell 8415

Prevista Dry Plus szerelőkönyök



192. ábra: Szerelőkönyök (modell 8413)

- Falra szereléshez
- Nem alkalmas padlóra szerelésre
- Prevista Dry Plus szerelősínhez modell 8401 alkalmas
- Nyitott vagy zárt sínoldalra szerelhető

Modell	Cikkszám	Beépítési mélység	QR-kód
8413	802 875	80–300 mm	

86. táblázat: Áttekintés modell 8413

Prevista Dry Plus szerelőcsukló



193. ábra: Szerelőcsukló (modell 8411)

- Fokozatmentes szögbeállításhoz 0 és 180° között, például szerelősínek rögzítéséhez és csatlakoztatásához ferde mennyezeten
- Kompatibilis a Prevista Dry Plus sínösszekötővel modell 8410

Modell	Cikkszám	Beállítási tartomány	QR-kód
8411	471 804	0–180°	

87. táblázat: Áttekintés modell 8580.48

Prevista Dry Plus rögzítőkészlet



194. ábra: Rögzítőkészlet (modell: 8570.49)

- A Prevista elemek egyedi és soros szereléséhez a szerelősínre modell 8401 (Prevista Dry Plus szerelés)
- A Prevista elemek egyedi és soros szereléséhez a szerelősínre modell 8001
- 200 mm-ig állítható mélység

Modell	Cikkszám	Beállítási tartomány	QR-kód
8570.49	785 925	150–245 mm	

88. táblázat: Áttekintés modell 8570.49

Prevista Pure

Rendszerleírás

Lásd: „Nedvesépítés Prevista Pure rendszerrel“ 61. oldalon.




Választék áttekintése

Be- és körbefalazáshoz: minden Prevista Pure WC blokk kompatibilis az összes Prevista működtetőlappal. A következő oldalakon kínálatunkból talál válogatást, teljes áttekintést az aktuális katalógusban vagy itt talál viega.hu.

Prevista Pure WC blokkok




195. ábra: Prevista Pure WC blokk (modell 8512)



196. ábra: Méretrajz modell 8512



197. ábra: Prevista Pure WC blokk (modell 8516)



198. ábra: Méretraajz modell 8516

- Kétmennyiségűs öblítéstechnika
- Nagy öblítési mennyiség kb. 3,5–7,5 l között állítható (gyári beállítás kb. 6 l)
- Kis öblítési mennyiség kb. 2–4 l között állítható (gyári beállítás kb. 3 l)
- Öblítőáram-fojtó a perem nélküli kerámiákkal való összeépítéshez, már előre beszerelve, de a korlátozás nélkül
- Horganyzott acél váz, tartókonzolkkal az előszereléshez


Modell	Cikk-szám	Építési magasság	Működ-tetőlap magassága (közép)	Széles-ség	Beépítési mélység	Működte-tés	QR-kód
8512	771 928	1077 mm	1000 mm	435 mm	105–155 mm	előlről	
8516	771 942	820 mm	753 mm	435 mm	105–155 mm	előlről és felülről	

89. táblázat: WC blokkok áttekintése modell 8512 és 8516

Prevista Pure mosdó blokk



199. ábra: Prevista Pure mosdóblokk (modell 8550)



200. ábra: Méreterajz modell 8550

- Állítható magasságú konzol vízcsatlakozáshoz és hangszigetelő készlet
Viega falikorongokhoz mellékelve
- Horganyzott acél váz, tartókonzolokkal az előszereléshez


Modell	Cikkszám	Építési magasság	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
8550	776 596	370 mm	350 mm	80 mm	

90. táblázat: Áttekintés mosdóblokk modell 8550

Prevista Pure vizelde vízvezetékcsakasz



201. ábra: Vízelde vízvezetékcsakasz (modell 8566)



202. ábra: Méretraajz modell 8566

- vizeldéhez vakolat alatti öblítőrendszerrel
- kompatibilis az összes Prevista vizelde működtetőlappal, beleértve az elektronikus működtetést is

Modell	Cikkszám	Szélesség	Beépítési mélység	QR-kód
8566	785 994	151 mm	110–160 mm	

91. táblázat: Áttekintés modell vizelde vízvezetékcsakasz 8566

Tartozékok

Prevista Pure álló konzol



- Prevista Pure WC blokk szabadon álló szereléséhez. A statikus terheléseket a falazat felfogja.
- Horganyzott acél
- Padlóra rögzítőanyaggal

203. ábra: Álló konzol modell 8570.54

Modell	Cikkszám	QR-kód
8570.54	785 987	

92. táblázat: Áttekintés álló konzol modell 8570.54

Szerelési segédesszköz



- Prevista Pure WC blokk falra szereléséhez. A statikus terheléseket a falazat felfogja.
- Horganyzott acél
- Lerövidíthető

204. ábra: Szerelőkészlet modell 8310.88

Modell	Cikkszám	QR-kód
8310.88	761 134	

93. táblázat: Áttekintés szerelőkészlet modell 8310.88

WC/vizelde működtetőlapok

WC működtetőlapok

A Viega új, vakolat alatti öblítőtartálya segítségével a 2019-es évtől származó összes Viega WC működtetőlap használható, lásd „33. táblázat: Kombinációs lehetőségek működtetőlapok Prevista Dry WC-elemekkel” 78. oldalon.

Visign for Style

Sajátosságok:

- Szerszám nélküli szerelés, rögzítőanyag mellékelve
- A kiválasztott tételek egyedi színekben is elérhetők a vevő kérésére, például a szerelvényekhez igazodva

Visign for Style 20



205. ábra: Visign for Style 20 (modell 8610.1)

- Anyag: műanyag
- Öblítésműködtető: kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiségű
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Szerelés: szerszám nélkül

Visign for Style 21



206. ábra: Visign for Style 21 (modell 8611.1)

- Anyag: műanyag
- Öblítésműködtető: kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiségű
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Szerelés: szerszám nélkül

Visign for Style 23



- Anyag: műanyag, akril
- Öblítésműködtető: kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Szerelés: szerszám nélkül
- Sajátosság: egyedi színekben kapható
- Árnyékfugával

207. ábra: Visign for Style 23 (modell 8613.1)

Visign for Style 24



- Anyag: műanyag, akril
- Öblítésműködtető: kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Szerelés: szerszám nélkül
- Sajátosság: egyedi színekben kapható
- Árnyékfugával

208. ábra: Visign for Style 24 (modell 8614.1)

	Visign for Style 20 8610.1 modell	Visign for Style 21 8611.1 modell	Visign for Style 23 8613.1 modell	Visign for Style 24 Modell: 8614.1
				
Anyag	Műanyag	Műanyag	Műanyag	Műanyag
Fényes alpesi fehér	773 793	773 250	773 151	773 281
Fekete matt	796 389	801 724	801 731	801 748
Nemes matt	773 786	773 243	773 069	773 274
Krómozott	773 779	773 236	773 052	773 267
Fekete fényes			773 175	773 304
Nemesacél színű			773 168	773 298
Egyedi szín			773 205	773 335
Fémszínű			773 212	773 342
Aranyozott			773 229	773 359
			Akril	Akril
Fényes fekete / matt fekete			773 199	773 311
Fényes fekete / nemesacél színű			773 182	773 328

Visign for More

Sajátosságok:

- Tetszetős színek és kiváló minőségű anyagok a kivitelezésben
- Alkalmas minden nedves- és szárazépítésű Prevista öblítőtartályhoz
- Könnyű öblítésműködtető kellemes tapintással
- Szerszám nélküli szerelés, rögzítőanyag mellékelve
- A kiválasztott tételek egyedi színekben is elérhetők a vevő kérésére, például a szerelvényekhez igazodva.

Visign for More 200



- Öblítésműködtető: kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiségű
- Alkalmazás: előlről
- Szerelés: szerszám nélkül
- Sajátosság: egyedi színekben kapható

209. ábra: Visign for More 200 (modell 8620.1)

Visign for More 201



- Öblítésműködtető: elektronikus, kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiségű
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Szerelés: szerszám nélkül
- Sajátosság: egyedi színben kapható; integrált Hygiene funkcióval
- Lézerrel vágott nemesacélból egy darabban
- Tartozékok: elektronikus tartozékkészlet modell 8655.11 (tápegység és meghajtó egység)
- Árnyékfugával

210. ábra: Visign for More 201 (modell 8621.1)

Visign for More 202



211. ábra: Visign for More 202 (modell 8622.1)

- Öblítésműködtető: elektronikus, kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről
- Szerelés: szerszám nélkül
- Sajátosság:
 - tartós LED világítással
 - integrált Viega Hygiene funkcióval
 - ergonomikus kioldó forgatógomb
 - egyedi színekben kapható
- Tartozékok: elektronikus tartozékkészlet modell 8655.11 (tápegység és meghajtó egység)
- Árnyékfugával

Visign for More 204



212. ábra: Visign for More 204 (modell 8624.1)

- Öblítésműködtető: elektronikus, kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Szerelés: szerszám nélkül
- Sajátosság
 - integrált Viega Hygiene funkcióval
 - rendkívül keskeny kezelőelemek
 - egyedi színekben kapható
- Tartozékok: elektronikus tartozékkészlet modell 8655.11 (tápegység és meghajtó egység)
- Árnyékfugával
- Polírozott

Anyag és kivitelek:

	Visign for More 200 8620.1 modell	Visign for More 201 8621.1 modell	Visign for More 202 8622.1 modell	Visign for More 204 Modell: 8624.1
				
Anyag	Fém	Fém	Fém	Fém
Matt vörösréz-/ aranszínű	773 601			
Fekete matt	773 595	773 519		773 656
Matt fekete/szál- csiszolt nemesacél				773 670
Szálcsiszolt ne- mesacél		773 526		773 663
Polírozott nemesa- cél				773 649
Fényes fehér		773 502	773 458	
Fényes fehér / krómozott			773 465	
Egyedi szín	773 618	773 533	773 472	773 687
Fém színű	773 625	773 540	773 489	773 694
Aranyozott	773 632	773 557	773 496	773 700
	Üveg			
Fekete	773 588			
Fehér	773 571			
	Fa			
Pácolt tölgy	773 564			

95. táblázat: Áttekintés Visign for More – anyag és kivitelek

Elektronikus működtetőlapok érintésmentes öblítésműködtetővel

Sajátosságok:

- Érintésmentes öblítésműködtető a maximális higiénia érdekében – az öblítőtartály működtetéséhez a kezét a működtetőlap felé kell mozdítani
- Szerszám nélküli szerelés, rögzítőanyag mellékelve
- Árnyékfugával

Visign for Style 25



- Öblítésműködtető: érintésmentes
- Öblítéstechnika: kétmennyiségű
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Szerelés: szerszám nélkül
- Sajátosság: utánvilágító festékkel (sötétben tájékozódó fényként); integrált Viega Hygiene funkcióval
- Tartozékok: elektronikus tartozékkészlet modell 8655.11 (tápegység és meghajtó egység)


213. ábra: Visign for Style 25 (modell 8615.1)

Visign for More 205



- Öblítésműködtető: érintésmentes
- Öblítéstechnika: kétmennyiségű
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Szerelés: szerszám nélkül
- Sajátosság: közelítéskor a működtetőlap tájékozódási fényként világít; integrált Viega Hygiene funkcióval
- Tartozékok: elektronikus tartozékkészlet modell 8655.11 (tápegység és meghajtó egység)

214. ábra: Visign for More 205 (modell 8625.1)

	Visign for Style 25 8615.1 modell	Visign for More 205 Modell: 8625.1
		
Anyag	Műanyag	
Fehér	774 356	
		Üveg
Fekete		774 363

96. táblázat: Áttekintés elektronikus működtetőlapok érintésmentes öblítésműködtetővel – anyag és kivitelek

Visign for Public

Sajátosságok:

- A közterületek magas követelményeihez tervezve – a működtetőlapok a beépítőkerethez vannak csavarozva, hogy ne lehessen őket könnyen lehúzni a falról
- Robusztus nemesacélból készült
- Modell 8631.1 és 8635.1 vizelde működtetőlapként is kapható

Visign for Public 10



- Anyag: nemesacél
- Változatok: szálcsiszolt
- Öblítésműködtető: kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Sajátosság: csavarozható

215. ábra: Visign for Public 10 (modell 8630.1)

Visign for Public 11



- Anyag: nemesacél
- Változatok: szálcsiszolt, közlekedési fehér
- Öblítésműködtető: kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Sajátosság: csavarozható

216. ábra: Visign for Public 11 (modell 8631.1)

Visign for Public 12



- Anyag: nemesacél
- Változatok: szálcsiszolt, közlekedési fehér
- Öblítésműködtető: érintésmentes
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről
- Sajátosságok: rejtetten csavarozható, integrált Viega Hygiene funkcióval

217. ábra: Visign for Public 12 (modell 8635.1)

Anyag és kivitelek:

	Visign for Public 10 8630.1 modell	Visign for Public 11 8631.1 modell	Visign for Public 12 Modell: 8635.1
			
Anyag	Fém	Fém	Fém
Szálcsiszolt nemesacél	774 349	774 325	774 370
Fehér		774 332	774 387

97. táblázat: Áttekintés Visign for Public – anyag és kivitelek

Visign for Life

Visign for Life 5



218. ábra: Visign for Life 5 (modell 8601.1)

- Anyag: műanyag
- Változatok: krómozott, alpesi fehér, nemes matt
- Öblítésműködtető: kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Sajátosság: rejtetten csavarozható

Visign for Life 6



219. ábra: Visign for Life 6 (modell 8602.1)

- Anyag: műanyag
- Változatok: krómozott, alpesi fehér, nemes matt
- Öblítésműködtető: kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Sajátosság: rejtetten csavarozható

Anyag és kivitelek:

	Visign for Life 5 8601.1 modell	Visign for Life 6 Modell: 8602.1
Anyag	Műanyag	Műanyag
Alpesi fehér	773 731	773 762
Nemes matt	773 724	773 755
Krómozott	773 717	773 748

98. táblázat: Áttekintés Visign for Life – anyag és kivitelek

Távoli öblítésműködtetés

Sajátosságok:

- szabad elhelyezésre a fürdőszobában, szárazépítésben és nedvesépítésben is használható, fürdőszoba bútorba is beépíthető
- integrált Viega Hygiene funkcióval

Távoli WC öblítésműködtetés Visign for Style 23



220. ábra: Távoli WC öblítésműködtetés Visign for Style 23 (modell 8640.1)

- Anyag: műanyag
- Változatok: krómozott, alpesi fehér
- Öblítésműködtető: elektronikus, kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Tartozékok: Elektronikus tartozékkészlet modell 8655.11 (tápegység és meghajtó egység); alapkészlet modell 8640.14

Távoli WC öblítésműködtetés Visign for More 200



221. ábra: Távoli WC öblítésműködtetés Visign for More 200 (modell 8641.1)

- Anyag: üveg
- Változatok: közlekedési fehér, fekete
- Öblítésműködtető: elektronikus, kézi
- Öblítéstechnika: kétmennyiséges
- Alkalmazás: előlről vagy felülről
- Tartozékok: Elektronikus tartozékkészlet modell 8655.11 (tápegység és meghajtó egység); alapkészlet modell 8640.14

	Visign for Style 23 8640.1 modell	Visign for More 200 Modell: 8641.1
Anyag	Műanyag	
Alpesi fehér	773 083	
Krómozott	773 076	
		Üveg
Fekete		773 106
Fehér		773 090

99. táblázat: Áttekintés távoli WC öblítésműködtetések – anyag és kivitelek

Elektronikus tartozékkészlet



222. ábra: elektronikus működtető egység 8655.11 sz. modellhez

Az elektronikus öblítés működtetéséhez az elektronikus tartozékkészlet (modell 8655.11) elektronikus működtetőlappal együtt szükséges. A motoregységet a védőpanel mechanikus blokkjára kell helyezni. Ezenkívül az öblítési mennyiségeket és a Viega Hygiene funkciót a meghajtóegységen állítják be, lásd „Beállítási lehetőségek” 79. oldalon.

Modell	Cikkszám	QR-kód
8655.11	783 952	

100. táblázat: Áttekintés tartozékkészlet modell 8655.11

További tartozékok

A WC működtetőlapok további tartozékokkal is felszerelhetők.

A csempe-síkba süllyesztett beépítőkeret (modell 8651.1) nem kombinálható a Prevista Pure rendszerrel (nedvesépítés).

	WC-beépítőkeret Prevista-hoz, LED világítással Modell: 8650.1	WC beépítőkeret Prevista rendszerhez csempével egy síkba építhető Modell: 8651.1	WC adagolórekesz Prevista-hoz Modell: 8653.1
Visign for Life 5 8601.1			
Visign for Life 6 8602.1			
Visign for Style 20 8610.1		✓	✓
Visign for Style 21 8611.1		✓	✓
Visign for Style 23 8613.1			✓
Visign for Style 24 8614.1		✓ ¹⁾	✓
Visign for More 200 8620.1			✓
Visign for More 201 8621.1	✓	✓	✓
Visign for More 202 8622.1		✓	✓
Visign for More 204 8624.1	✓	✓	✓
Visign for Style 25 szenzitív 8615.1			✓
Visign for More 205 szenzitív 8625.1			✓
Visign for Public 10 8630.1			
Visign for Public 11 8631.1			
Visign for Public 12 8635.1			

¹⁾ A Visign for Style 24 változatok cikksz. 773 311 és 773 328 nem kombinálhatók

Csempével egy síkba építhető WC beépítőkeret

A Visign for Style 20, 21 és 24 WC működtetőlapok (kivétel: akril változatok), valamint a Visign for More 201, 202 és 204 változatok opcionálisan csempével egy síkba építhető beépítőkerettel is elláthatók. Ez a beépítőkeret a csempe felületével egy síkban helyezhető be az előfalba. A WC beépítőkeret csak szárazépítésre alkalmas.



223. ábra: WC beépítőkeret Prevista rendszerhez csempével egy síkba építhető (modell 8651.1)

Modell	Cikkszám	QR-kód
8651.1	775 810	

102. táblázat: Áttekintés WC beépítőkeret modell 8651.1

WC működtetőlap (modell)														
	Visign for Life (VfL)			Visign for Style (VfS)				Visign for More (VfM)				Visign for Public (VfP)		
	VfL 5	VfL 6		VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	
	8601.1	8602.1	8610.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ¹⁾	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	
WC- elem														
Dry														
8521			✓		✓	✓ ¹⁾				✓	✓	✓		
8522			✓		✓	✓ ¹⁾				✓	✓	✓		
8530			✓		✓	✓ ¹⁾				✓	✓	✓		
8533			✓		✓	✓ ¹⁾				✓	✓	✓		
8521.32			✓		✓	✓ ¹⁾				✓	✓	✓		
8522.31			✓		✓	✓ ¹⁾				✓	✓	✓		
8522.33			✓		✓	✓ ¹⁾				✓	✓	✓		
8874.9			✓		✓	✓ ¹⁾				✓	✓	✓		
8524			✓		✓	✓ ¹⁾				✓	✓	✓		
Pure														
8512														
8516														
8512.31														

¹⁾A Visign for Style 24 változatok cikksz. 773 311 és 773 328 nem kombinálhatók

103. táblázat: Kombinációk áttekintése a csempével egy síkba beépítendő WC beépítőkerethez modell 8651.1

A csempe-síkba sülylesztett beépítőkeret (modell 8651.1) nem kombinálható a Prevista Pure rendszerrel (nedvesépítés)!

WC LED-es beépítőkeret

A Visign for More 201 és 204 WC működtetőlapok opcionálisan LED-es beépítőkerettel is felszerelhetők. Amikor a WC működtetőlaphoz közelítünk, a LED-es beépítőkeret világít, és így hasznos tájékozódást kínál a fürdőszobában a sötétben.



224. ábra: WC beépítőkeret Prevista rendszerhez LED világítással (modell 8650.1)

Szükséges komponensek:

- WC működtetőlap Visign for More 201 vagy 204 (modell 8621.1 vagy modell 8624.1)
- LED-es beépítőkeret, modell 8650.1
- Tartozékkészlet elektronikus, modell 8655.11

Modell	Cikkszám	QR-kód
8650.1	775 803	

104. táblázat: Áttekintés WC LED-es beépítőkeret modell 8650.1

WC működtetőlap (modell)														
	Visign for Life (VfL)			Visign for Style (VfS)			Visign for More (VfM)			Visign for Public (VfP)				
	VfL 5	VfL 6		VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	
	8601.1	8602.1	8610.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ¹⁾	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	
WC- elem														
Dry														
8521										✓		✓		
8522										✓		✓		
8530										✓		✓		
8533										✓		✓		
8521.32										✓		✓		
8522.31										✓		✓		
8522.33										✓		✓		
8874.9										✓		✓		
8524										✓		✓		
Pure														
8512										✓		✓		
8516										✓		✓		
8512.31										✓		✓		

105. táblázat: Kombinációk áttekintése, LED-es beépítőkeret, modell 8650.1, előlől történő működtetés

Tablettaadagoló

A WC tablettaadagoló lehetővé teszi egy szabványos, klórmentes tisztító tablettá hozzáadását a tartályhoz a WC működtetőlap nyílásán keresztül. A tablettaadagoló az összes WC működtetőlappal kombinálható. A tisztító tablettá addig marad az öblítővízben, amíg teljesen fel nem oldódik, így támogatja a WC-higiéniát.



225. ábra: WC tablettaadagoló Prevista rendszerhez (modell 8653.1)

Kombinálható ezzel:

- WC működtetőlap modell 8610.1, 8611.1, 8613.1, 8614.1, 8615.1, 8620.1, 8621.1, 8622.1, 8624.1 vagy 8625.1

Modell	Cikkszám	QR-kód
8653.1	773 366	

106. táblázat: Áttekintés WC tablettaadagoló modell 8653.1

WC működtetőlap (modell)																
Visign for Life (VfL)		Visign for Style (VfS)					Visign for More (VfM)					Visign for Public (VfP)				
		VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 11	VfP 12
WC- elem		8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ¹⁾	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8631.1	8635.1
Dry																
8521				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8522				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8530				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8533				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8521.32				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8522.31				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8522.33				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8874.9				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8524				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pure																
8512				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8516				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8512.31				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

107. táblázat: Kombinációk áttekintése, WC tablettaadagoló, modell 8653.1, előlrol történő működtetés

Redundáns tápegység WC működtetőlapokhoz

Biztonsági célokra (pl. áramkimaradás esetén) az elemrekesz (modell 8570.56) és a kábeladapter (modell 8570.57) redundáns tápellátást tesz lehetővé. Ehhez szabványos CR-P2 6,0 V-os elem szükséges.



226. ábra: Adapter (modell 8570.57)

Az elektronikus WC működtetőlapok akkumulátoros működése

A Viega fix 230 V-os tápellátást ajánlja működtetőlapokhoz. Ha nincs rácsatlakozás az elektromos hálózatra, szükség esetén (pl. felújítás) a következő WC működtetőlapok is működtethetők elemrekeszsel (modell 8570.56):

- Visign for More 201, 8621.1 modell
- Visign for More 204, 8624.1 modell
- Távoli WC öblítésműködtetés Visign for More 200, modell 8641.1
- Távoli WC öblítésműködtetés Visign for Style 23, modell 8640.1



227. ábra: Elemtartó (8570.56 modell)

Vizelde működtetőlapok

Minden Prevista Dry vizeldeelem ugyanazt a vízcsatlakozást tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy az összes rendelkezésre álló vizelde működtetőlap használható a vizeldeelemekkel.

Ha infravörös kioldással rendelkező elektronikus működtetőlapot kell felszerelni, akkor a megfelelő tápcsatlakozás szükséges és ezt a helyszínen kell biztosítani.

A Prevista Dry vizeldeelemekkel kapcsolatos további információkért lásd „Vizeldeelemek” 134. oldalon.

Visign for Style

Visign for Style 20



- Anyag: műanyag
- Változatok: krómozott, alpesi fehér, nemes matt
- Öblítésműködtető: kézi
- Szerelés: szerszám nélkül



228. ábra: Visign for Style 20 (modell 8610.2)

Visign for Style 21



- Anyag: műanyag
- Változatok: krómozott, alpesi fehér, nemes matt
- Öblítésműködtető: kézi
- Szerelés: szerszám nélkül



229. ábra: Visign for Style 21 (modell 8611.2)

Visign for Style 23



- Anyag: műanyag
- Változatok: krómozott, alpesi fehér, nemes matt, mélyfekete, nemesacél színű, matt mélyfekete
- Öblítésműködtető: kézi
- Szerelés: szerszám nélkül
- Árnyékfugával



230. ábra: Visign for Style 23 (modell 8613.2)

Anyag és kivitelek:

	Visign for Style 20 8610.2 modell	Visign for Style 21 8611.2 modell	Visign for Style 23 Modell: 8613.2
Anyag	Műanyag	Műanyag	Műanyag
Alpesi fehér	774 493	774 523	774 554
Nemes matt	774 486	774 516	774 547
Krómozott	774 479	774 509	774 530
Fekete fényes			774 578
Nemesacél színű			774 561
			Akril
Fényes fekete / matt fekete			774 592
Fényes fekete / nemesacél színű			774 585

108. táblázat: Áttekintés Visign for Style – anyag és kivitelek

Visign for More

Visign for More 200



- Elektronikus öblítésműködtetés, csatlakozóanyag mellékelve
- Hygiene funkcióval (idővezérelt automatikus öblítés)
- Öblítésműködtető: érintésmentes
- Csatlakozás: névleges feszültség 100–240 V AC/50–60 Hz
- Szerelés: szerszám nélkül
- Árnyékfugával



231. ábra: Visign for More 200 (modell 8620.2)

Anyag és kivitelek:

Visign for More 200 Modell: 8620.2	
	
Anyag	Műanyag
Alpesi fehér	774 639
Krómozott	774 622
Nemesacél színű	774 646
	Üveg
Fekete	774 677
Fehér	774 660
	Fa
Pácolt tölgy	774 653

109. táblázat: Áttekintés Visign for More – anyag és kivitelek

Visign for Public

Visign for Public 11



- Anyag: nemesacél
- Változatok: szálcsiszolt, fehér
- Öblítésműködtető: kézi
- Szerelés: szerszám nélkül
- Sajátosság: csavarozható



232. ábra: Visign for Public 11 (modell 8631.2)

Visign for Public 12



- Anyag: nemesacél
- Változatok: szálcsiszolt, fehér
- Öblítésműködtető: érintésmentes
- Csatlakozás: névleges feszültség 100–240 V AC/50–60 Hz
- Szerelés: szerszám nélkül
- Sajátosság: csavarozható



233. ábra: Visign for Public 12 (modell 8635.2)

Anyag és kivitelek:

	Visign for Public 11 8631.2 modell	Visign for Public 12 Modell: 8635.2
Anyag	Fém	Fém
Szálcsiszolt ne- mesacél	774 608	774 684
Fehér	774 615	774 691

110. táblázat: Áttekintés Visign for Public – anyag és kivitelek

Tartozékok

Csempével egy síkba beépíthető vizelde beépítőkeret

A Visign for Style 20, 21 és Visign for More 200 vizelde öblítőlapok a csempével egy síkba helyezhetők. A csempe síkjába beépített beépítőkeret (modell 8651.2) szükséges.



234. ábra: Vizelde beépítőkeret Prevista rendszerhez csempével egy síkba építhető (modell 8651.2)

	Vizelde működtetőlap (modell)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Vizelde- elem						
Dry						
8560.32	✓	✓		✓		
8560	✓	✓		✓		
8560.31						
Pure						
8566						

111. táblázat: Kombinációk áttekintése vizelde beépítőkerethez csempével egy síkba modell 8651.2

Prevista-csőcsatlakozások

Választék áttekintése

Falikorong Prevista-hoz



- Prevista előfalrendszerhez, Prevista bedugós csavarzat
- Szilíciumbronz
- Rp-menet, G-menet
- Lerövidíthető

235. ábra: Modell: 8055.2

Modell	Cikk-szám	G	L	RP	QR-kód
8055.2	785 178	1/2	88,5 mm	1/2	

112. táblázat: Áttekintés falikorong modell 8055.2

A mosdó- és a bidéelemek egy speciálisan a Prevista előfalrendszerhez kialakított hosszú falikorongon keresztül csatlakoznak. A csővezetékrendszerhez való csatlakozás hasonlóan az öblítőtartályok és vizeldszerelvények csatlakozóihoz bedugós csavarzattal készülnek, ami ugyanazokat az összerelési előnyöket eredményezi. A falikorongnak át kell hatolnia a burkolat-szinten, ezért különösen hosszú. A hosszú kialakítás miatt az előfalon belüli kötések elkerülhetők, és az előfalban a bizonytalan csatlakozások kizártak. 18 mm-es gipszkarton használata esetén a csatlakozás 10 mm-re van a burkolati szint előtt, plusz a csempe anyagvastagsága a ragasztóval együtt.

Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral



- Prevista előfalas rendszerhez
- Vörösoöntvény
- Préscsatlakozás, Prevista bedugós csavarzat

236. ábra: Modell 6711.8

Modell	Cikkszám	G	d	QR-kód
6711.8	776 985	½	16	

113. táblázat: Áttekintés átmeneti idom modell 6711.8

Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral



- Prevista előfalas rendszerhez
- Falikoronggal együtt a Prevista modellhez 8055.2
- Vörösoöntvény
- Préscsatlakozás, Prevista bedugós csavarzat

237. ábra: Modell 6716.8

Modell	Cikksz.	G	d	QR-kód
6716.8	776 992	½	16	

114. táblázat: Áttekintés átmenőív modell 6716.8

Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral



- Prevista előfalas rendszerhez
- Vörösöntvény
- Préscsatlakozás, Prevista bedugós csavarzat

238. ábra: Modell 6718.8

Modell	Cikk-szám	d1	G	d2	QR-kód
6718.8	777 005	16	½	16	
	777 012	20	½	20	

115. táblázat: Áttekintés átmeneti idom modell 5318.8

Viega Smartpress bővítőelem SC-Contur-ral



- Prevista előfalas rendszerhez
- Falikoronggal együtt a Prevista modellhez 8055.2
- Vörösoöntvény
- Préscsatlakozás, Prevista bedugós csavarzat

239. ábra: Modell 6725.78

Modell	Cikk-szám	d1	G	d2	QR-kód
6725.78	796 754	16	½	16	
	796 761	20	½	20	
	796 778	25	½	25	

116. táblázat: Áttekintés bővítőelem modell 6725.78


További kiegészítésként a csőrendszerhez illő falikorongok csatlakoztatására h-alakú Viega Smartpress csatlakozódíomok állnak rendelkezésre. A legmagasabb higiéniai követelmények teljesítése érdekében a h-alakú csatlakozóelemek lehetővé teszik a körvezetékéről a leágazást, valamint a szennyvízcső melletti ütközésmentes csőfektetést és a szabványnak megfelelő szigetelést.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Konfigurátorok

Viega működtetőlap konfigurátor

Webes alkalmazás PC-n és tableten a megfelelő működtetőlap gyors és egyszerű kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdőszobai tervezéshez.



240. ábra: Címképernyő működtetőlap konfigurátor

Jellemzők:

- WC és vizelede működtetőlapok kiválasztása
- A dizájn és az anyagok konfigurálása színekkel és csempékkel 3D előnézettel
- A megfelelő előfal modulok és tartozékok kiválasztása
- Anyaglista és megjegyzés a kapcsolódó előfalrendszerrel

Keresési kritériumok:

- Anyag: műanyag, akril, fém, üveg, fa
- Működtetés
 - kézi
 - érintésmentes
 - távoli öblítésműködtetés
 - Viega Hygiene funkció
 - elektronikus
- Megjelenés
 - a burkolattal egy síkba beépíthető beépítőkerettel
 - LED-es megvilágítás
- Színválasztás (különleges színek és metál színek lehetőségével)
- Előfalválasztás
 - előfalas rendszer
 - WC-elem



flushplates.viega.com/#/

Weblinkek

Termékadatok

BIM adatok

viega.com/BIM



Viega webhely

Online katalógus

viega.hu/hu/termek/Katalogus/Eloefalrendszerek-es-oeblyitestek.html



SZÓJEGYZÉK

B

Beépítőkeret

Vizelde 185

WC 82, 174, 176

BIM adatok 191

Blokk

Mosdó 159

WC 157–158

C

Csatlakozó

Cső 71, 186–189

Elektronika *lásd* Hálózati tápegység

Szennyvíz 71

Zuhany-WC 68–73

D

DIP kapcsoló 79, 92

E

Elemtartó 92, 180

F

Fal

Szabadon álló 45

Válaszfal 45, 55, 58

H

Hálózati tápegység 72–74

Hygiene funkció 79

I

Infravörös működtetés

Vizelde működtetőlap 90

WC-működtetőlap 167

Integrált tervezés *lásd* BIM adatok

K

- Kapaszkodó 111–112, 119
- Karbantartás 64, 67
- Konfigurátorok
 - Viega működtetőlap-konfigurátor 190
- Konzol
 - Álló konzol 62, 161
 - Közbenső konzol 21
 - Teher 118
- Könnyűszerkezetes fal
 - Fa 15
 - Fém 14

L

- Lap
 - Burkolat 94–98
 - Furnér 98, 110
 - Vizelde *lásd* Vizelde működtetőlap
 - WC *lásd* WC-működtetőlap
- Letámasztó készlet 141

M

- Mosdóelem
 - Akadálymentes 32, 116, 131–132
 - Állítható magasságú 133
 - Projektváltozat 139
 - Rugalmas traverzbeállítás 129–130
- Mosdómodul 148–149
- Működtetőlapok *lásd* Vizelde működtetőlap; *lásd* WC-működtetőlap

N

- Nedvesépítés 61
- Nedvességvédelem *lásd* Tömítés
- Nyomólap *lásd* Működtetőlapok

O

- Online katalógus 191
- Öblítésműködtetés
 - Elektronikus 88
 - Érintésmentes *lásd* Infravörös működtetés
 - Kézi 88, 93
 - Külső 84–85
 - Rejtett 76, 135
- Öblítőáram-fojtó 66, 67
- Öblítőtartály 64

P

Prevista Dry	12
Beépítési mélység	37
Mosdóelem	<i>lásd</i> Mosdóelem
Rendszerleírás	12
Szerelési változatok	12–19
Telepítési példák	22–35
Vizeldeelem	<i>lásd</i> Vizeldeelem
WC-elem	<i>lásd</i> WC-elem
Prevista Dry Plus	43
Beépítési mélység	55–58
Rendszerleírás	43
Szerelési változatok	44–48
Szerszám	59
Telepítési példák	47–54
Prevista Pure	61
Rendszerleírás	61
Statika	61
Szerelési változatok	61–62

R

Rádiófrekvenciás vevő	84–85
Rögzítés	98, 105
Fal	<i>lásd</i> Típli
Padló	105
Prevista Dry	142
Prevista Dry Plus	60, 156

S

Sarokszerelés	20, 46
Sín	
Komplett csomag	146
Összekötő idomok	152
Szerelősín	60, 147
Vágószerszámok	153
Száraz építés	
Fal	18–19, 109
Hagyományos	12
Minőségi szintek	97, 99
Sínrendszerrel	43
Szelep	
Lefolyószelep	67
Töltőszelep	66
Szerelvénytartó	151

T

Tablettaadagoló	178
támasztóláb-készlet	140
Távoli öblítésműködtetés	171
Térhatároló	45, 57
Terhelés	120
Terület	
Mosdó	114
Védőterület	72
WC	111
Zuhanyzó	117
Tipli	107–108
Tömítés	
Áttörés	102
Fürdőszoba	104
Vágási él	102
Tükör	115
Tűzvédelem	120

V

Válaszfal	<i>lásd</i> Fal
Vizeldeelem	134–136
Teleszkópos vízcsatlakozás	136
Traverz cseréje	77
Vizeldemodul	150
Vizelde működtetőlap	181
Beépítés	75–76, 92
Kapcsolási rajz	93
Rendszerleírás	89
vizelde vízvezetékszakas	92, 160

W

WC-elem	
Akadálymentes	22–29, 47–54, 113
Állítható magasságú	126–128
Projektváltozat	138
Zuhany-WC csatlakozó	123–125
WC-működtetőlap	162
Lehetséges kombinációk	78
Telepítési példák	80

Z

Zajvédelem	121
------------	-----



Viega Kereskedelmi Kft.

1024 Budapest
Lövőház utca 30.
Magyarország

Telefon +36 1 700-1295

info@viega.hu
viega.hu

2023-07 · V1 · VPN20250

